


[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Miroirs Optiques](#) /
 [Miroirs Plans](#) /
 [Miroirs en Verre Flotté](#)

Miroirs Diode Laser pour le Visible



- Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
- Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
- Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionnelle (mm): ± 0.25

Propriétés optiques

Substrat: Float Glass

Qualité de Surface: 80-50

Spécification du
Traitement:

$R_{\text{abs}} > 97\% @ 633\text{nm}$

Traitement: Dielectric Mirror (500-700nm)

Type de Traitement:

Dielectric

Longueur d'Onde de
Conception DWL (nm): 633

Environnement & durabilité

Durabilité: MIL-C-48497A

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Spécification du Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#46-617	€26,27 Prix sur Quantité	10 In Stock
10.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#43-853	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#46-618	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#43-854	€26,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#46-619	€13,14 €26,27 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#43-532	€28,33 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	32.0 x 32.0	6.35	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#31-495	€28,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	47.0 x 51.0	6.35	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#31-496	€20,09 €40,17 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.00	-	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#43-855	€40,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 50.0	3.00	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#43-533	€40,17 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	64.0 x 97.0	6.35	Dielectric Mirror (500- 700nm)	R _{abs} >97% @ 633nm	#31-497	€48,93 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com