


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

Fenêtres à Traitement Antireflets à Haute Efficacité (HEAR)



- Excellente transmission
- Éliminent les réflexions et réduisent les reflets
- Disponibles dans une large gamme de tailles

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Ouverture Utile (%):	≥90
----------------	----------------------	-----------------------------	-----

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0	Traitement:	BBAR (425-700nm)
Spécification du Traitement:	$R_{avg} \leq 0.5\% @ 425 - 700nm$	Substrat:	Float Glass
Qualité de Surface:	80-50	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	425 - 700

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
#71-564 Nouveau						
						
Nouveau						
Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !						
5.00	-	1.00	BBAR (425-700nm)		€20,60 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#71-565 Nouveau						
						
Nouveau						
Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !						
5.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)		€20,60 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#71-566 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

10.00	-	1.00	BBAR (425-700nm)		€22,15 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	--	---	--------------

[#71-567 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

10.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)		€22,15 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	--	---	--------------

12.50	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#21-324	€22,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	-------------------------	---	--------------

12.70	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#39-279	€22,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	-------------------------	---	--------------

12.70	-	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-590	€22,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	-------------------------	---	--------------

12.70	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#39-283	€22,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	---	------	------------------	-------------------------	---	--------------

[#71-582 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	12.70 x 12.70	1.00	BBAR (425-700nm)	€23,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	---------------	------	------------------	---	--------------

[#71-583 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	12.70 x 12.70	3.00	BBAR (425-700nm)	€23,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	---------------	------	------------------	---	--------------

[#71-568 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

15.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-569 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

15.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-570 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

20.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

15 In Stock

[#71-571 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

20.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

25.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#21-325](#)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

25.40

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#48-924](#)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

- 25.40 x 25.40

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#48-923](#)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

25.40

-

2.00

BBAR (425-
700nm)

[#71-591](#)

€22,92
[Prix sur Quantité](#)

Contact

25.40	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-098	€22,92 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	25.40 x 25.40	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-097	€22,92 Prix sur Quantité	17 In Stock

[#71-584 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	25.40 x 50.80	1.00	BBAR (425-700nm)		€24,21 Prix sur Quantité	11 In Stock
---	---------------	------	------------------	--	---	-------------

[#71-585 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	25.40 x 50.80	3.00	BBAR (425-700nm)		€24,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	---------------	------	------------------	--	---	--------------

[#71-572 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

30.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

3 In Stock

[#71-573 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

30.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-574 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

35.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-575 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

35.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

38.10

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#39-280](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

38.10

-

2.00

BBAR (425-
700nm)

[#71-592](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

38.10

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

[#39-284](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-576 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

40.00

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

[#71-577 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

40.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

50.00

-

3.00

BBAR (425-
700nm)

[#21-326](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

50.80

-

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#48-926](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

- 50.80 x 50.80

1.00

BBAR (425-
700nm)

[#48-925](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

50.80

-

2.00

BBAR (425-
700nm)

[#71-593](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

2 In Stock

- 50.80 x 50.80

2.00

BBAR (425-
700nm)

[#71-594](#)

€24,21
[Prix sur Quantité](#)

20+ In Stock

50.80	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-100	€24,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.80 x 50.80	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-099	€24,21 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#71-586 Nouveau						
 Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !						
-	50.80 x 76.20	1.00	BBAR (425-700nm)		€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#71-587 Nouveau						
 Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !						
-	50.80 x 76.20	3.00	BBAR (425-700nm)		€31,16 Prix sur Quantité	Contact
63.50	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#39-281	€27,30 Prix sur Quantité	20+ In Stock
63.50	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#39-285	€27,30 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#21-328	€31,16 Prix sur Quantité	15 In Stock

76.20	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#48-928	€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	76.20 x 76.20	1.00	BBAR (425-700nm)	#48-927	€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
76.20	-	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-595	€31,16 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	76.20 x 76.20	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-596	€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
76.20	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-102	€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	76.20 x 76.20	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-101	€31,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
88.90	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#39-282	€35,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
88.90	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#39-286	€35,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
101.60	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#48-930	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	101.60 x 101.60	1.00	BBAR (425-700nm)	#48-929	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
101.60	-	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-597	€40,69 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	101.60 x 101.60	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-598	€40,69 Prix sur Quantité	14 In Stock
101.60	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-104	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	101.60 x 101.60	3.00	BBAR (425-700nm)	#46-103	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	101.60 x 127.00	3.00	BBAR (425-700nm)	#21-329	€44,03 Prix sur Quantité	20+ In Stock
127.00	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#63-216	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	127.00 x 177.80	1.00	BBAR (425-700nm)	#63-217	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
127.00	-	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-599	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	127.00 x 177.80	2.00	BBAR (425-700nm)	#71-600	€52,53 Prix sur Quantité	Contact

127.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#48-858	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	127.00 x 177.80	3.00	BBAR (425-700nm)	#43-973	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#71-578 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

152.00	-	1.00	BBAR (425-700nm)		€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
--------	---	------	------------------	--	---	--------------

[#71-579 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

152.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)		€56,65 Prix sur Quantité	11 In Stock
--------	---	------	------------------	--	---	-------------

[#71-580 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

177.00	-	1.00	BBAR (425-700nm)		€59,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
--------	---	------	------------------	--	---	--------------

[#71-581 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

177.00	-	3.00	BBAR (425-700nm)		€59,23 Prix sur Quantité	20+ In Stock
--------	---	------	------------------	--	---	--------------

203.20	-	1.00	BBAR (425-700nm)	#63-218	€64,38 Prix sur Quantité	5 In Stock
--------	---	------	------------------	-------------------------	---	------------

-	203.20 x 203.20	3.00	BBAR (425-700nm)	#21-330	€64,38 Prix sur Quantité	12 In Stock
---	--------------------	------	------------------	-------------------------	---	-------------

-	203.20 x 254.00	1.00	BBAR (425-700nm)	#63-219	€64,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	--------------------	------	------------------	-------------------------	---	--------------

203.20	-	3.00	BBAR (425-700nm)	#48-859	€64,38 Prix sur Quantité	13 In Stock
--------	---	------	------------------	-------------------------	---	-------------

-	203.20 x 254.00	3.00	BBAR (425-700nm)	#43-974	€64,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	--------------------	------	------------------	-------------------------	---	--------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com