


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles de Fresnel](#)

Lentilles de Fresnel - Rainures Asphériques



- Lentilles fines et plates pour des applications de focalisation
- Grandes tailles pour collecter la lumière de manière optimale
- Rainures asphérisées pour une performance améliorée

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (pouces):	0.06	Tolérance Dimensionnelle (pouces):	±0.05
Tolérance Épaisseur (%):	±40		


Propriétés optiques

Substrat:	Acrylic		
Traitement:	Uncoated	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 1100
Indice de Réfraction (n _d):	1.49	Transmission (%):	85 (Typical)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	80 (Maximum)
---------------------------------	--------------

Informations techniques



Produits

Dimensions (pouces)	Dia. (mm)	EFL (inches)	CT (inches)	Traits par Pouce	Numéro de Stock	Prix	Achat
0.6 x 0.6	-	0.20	0.06	400	#43-021	€35,79 Prix sur Quantité	Contact
1.0 x 1.0	-	0.40	0.06	250.00	#43-022	€35,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1.5 x 1.5	-	0.60	0.06	200.00	#43-023	€35,79 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1.5 x 1.5	-	1.00	0.06	100.00	#32-588	€19,32 €38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.0 x 2.0	-	0.85	0.06	200.00	#32-587	€38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.0 x 2.0	-	1.00	0.06	200.00	#46-389	€38,63 Prix sur Quantité	17 In Stock
2.3 x 2.3	-	1.30	0.06	125.00	#32-589	€38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.5 x 2.5	-	2.00	0.06	110.00	#43-025	€38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	264.16	8.00	0.06	200.00	#32-595	€139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	264.16	9.00	0.06	100.00	#46-390	€69,53 €139,05 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com