

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Spécialisés](#)

Miroirs Sphériques Convexes



- Différents diamètres et distances focales disponibles
- Traitements en aluminium amélioré et or protégé
- Parfaits pour les systèmes d'imagerie

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):	90
----------------------	----

Propriétés optiques

Type de Traitement:	Metal
---------------------	-------

Tolérance Distance Focale (%):	±2
--------------------------------	----

Qualité de Surface:	60-40
---------------------	-------

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	FL (mm)	Traitement	Spécification du Traitement	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.00	-6.10	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-055	€42,75 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.00	-7.75	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-056	€42,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	-12.40	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-057	€42,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	-15.50	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-058	€42,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	-25.80	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-059	€42,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-7.75	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-060	€48,67 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-15.50	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-061	€48,67 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	-25.80	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-062	€48,67 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.00	-25.80	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-065	€59,74 Prix sur Quantité	7 In Stock

50.00	-45.20	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-066	€59,74 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	-51.70	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-067	€59,74 Prix sur Quantité	Contact
50.00	-129.20	Enhanced Aluminum (450-650nm)	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	450 - 650	#64-068	€59,74 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.00	-6.10	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-069	€48,67 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.00	-7.75	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-070	€48,67 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.00	-12.40	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-071	€48,67 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.00	-15.50	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-072	€48,67 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.00	-25.80	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-073	€48,67 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-7.75	Protected Gold (700-10000nm)	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-074	€54,08 Prix sur Quantité	2 In Stock

25.00	-15.50	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-075	€54,08 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-25.80	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-076	€54,08 Prix sur Quantité	Contact
50.00	-25.80	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-079	€65,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	-45.20	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-080	€65,41 Prix sur Quantité	Contact
50.00	-51.70	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-081	€65,41 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	- 129.20	Protected Gold (700- 10000nm)	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	700 - 10000	#64-082	€65,41 Prix sur Quantité	17 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com