

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Biconvexes \(DCX\)](#)

TECHSPEC® Lentilles Biconvexes (DCX) avec Traitement MgF_2



- Traitées AR pour offrir $<1,75\%$ de réflectivité par surface entre 400 - 700 nm
- Minimisent les aberrations sphériques et la coma
- [Lentilles DCX en Silice Fondue UV](#) disponibles
- D'autres options de traitement disponibles : [Non Traitées](#), [VIS 0°](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#), [VIS-NIR](#) et [YAG-BBAR](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques



Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Traitement: MgF_2 (400-700nm)

Spécification du Traitement:	$R_{avg} \leq 1.75\% @ 400 - 700nm$	Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	$\lambda/4$	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):	587.6
Tolérance Distance Focale (%):	± 1	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 700

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	BFL (mm)	EFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
3.00	2.21	3.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#31-858	€58,71 Prix sur Quantité	10 In Stock
3.00	3.78	4.50	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#31-859	€58,71 Prix sur Quantité	2 In Stock
3.00	5.37	6.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-130	€29,36 €58,71 Prix sur Quantité	8 In Stock
3.00	8.46	9.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-132	€29,36 €58,71 Prix sur Quantité	14 In Stock
4.50	3.70	4.50	MgF ₂ (400-700nm)	N-LASF44	#45-177	€56,65 Prix sur Quantité	16 In Stock
4.50	8.16	9.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-186	€56,65 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	4.19	5.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#63-562	€23,82 €47,64 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	9.31	10.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-563	€47,64 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	14.33	15.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-564	€47,64 Prix sur Quantité	7 In Stock
5.00	19.50	20.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-565	€47,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
5.00	24.50	25.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-566	€47,64 Prix sur Quantité	Contact
6.00	5.19	6.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#31-860	€37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	8.22	9.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#31-861	€18,54 €37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	11.18	12.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-965	€37,08 Prix sur Quantité	Contact
6.00	17.26	18.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-967	€18,54 €37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	23.13	24.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-868	€37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock

6.00	29.23	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-134	€37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	35.33	36.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-291	€37,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	7.90	9.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#32-019	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	12.56	13.50	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-017	€19,06 €38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	17.12	18.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-969	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	26.08	27.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-156	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	35.15	36.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-158	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	44.17	45.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-293	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	8.89	10.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#63-567	€38,11 Prix sur Quantité	Contact
10.00	13.80	15.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-568	€38,11 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	19.16	20.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-569	€19,06 €38,11 Prix sur Quantité	9 In Stock
10.00	24.16	25.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-570	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	29.17	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-571	€38,11 Prix sur Quantité	Contact
10.00	39.16	40.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-572	€38,11 Prix sur Quantité	Contact
10.00	49.17	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-573	€38,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	99.17	100.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-574	€38,11 Prix sur Quantité	Contact
12.00	10.79	12.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#32-015	€39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	16.81	18.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-013	€38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	22.65	24.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#33-389	€38,63 Prix sur Quantité	7 In Stock

12.00	28.75	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-088	€19,32 €38,63 Prix sur Quantité	17 In Stock
12.00	34.90	36.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-870	€19,32 €38,63 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.00	47.09	48.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-160	€38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	71.07	72.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-872	€19,32 €38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	13.68	15.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#45-100	€39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	18.99	20.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-575	€38,63 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	21.29	22.50	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#45-102	€38,63 Prix sur Quantité	Contact
15.00	23.82	25.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-576	€38,63 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	28.82	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-706	€38,63 Prix sur Quantité	9 In Stock
15.00	44.00	45.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-577	€19,32 €38,63 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	49.00	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-939	€38,63 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	59.00	60.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-578	€38,63 Prix sur Quantité	Contact
18.00	16.69	18.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-579	€39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	25.25	27.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-708	€19,83 €39,66 Prix sur Quantité	12 In Stock
18.00	34.59	36.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-710	€19,83 €39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	18.55	20.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-582	€40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	23.86	25.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-583	€20,22 €40,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
20.00	28.20	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-295	€20,22 €40,43 Prix sur Quantité	17 In Stock
20.00	38.44	40.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-712	€40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock

20.00	48.84	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-584	€40,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
20.00	58.67	60.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-585	€40,43 Prix sur Quantité	Contact
20.00	78.67	80.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-586	€40,43 Prix sur Quantité	Contact
25.00	22.47	25.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#32-490	€40,94 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	28.31	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF5	#63-587	€40,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	32.81	35.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-162	€40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	38.21	40.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-297	€20,22 €40,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	48.29	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-625	€24,26 €40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	73.84	75.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-627	€24,26 €40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	98.95	100.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-718	€20,22 €40,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	123.84	125.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-874	€40,43 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	148.88	150.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-876	€20,22 €40,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	173.94	175.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-878	€40,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	198.35	200.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#33-395	€40,43 Prix sur Quantité	1 In Stock
30.00	28.12	30.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-588	€33,07 €55,11 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	47.82	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-164	€27,04 €54,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	58.33	60.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-589	€54,08 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	73.35	75.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-166	€54,08 Prix sur Quantité	10 In Stock
30.00	98.34	100.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-590	€54,08 Prix sur Quantité	5 In Stock

30.00	118.34	120.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-591	€54,08 Prix sur Quantité	14 In Stock
35.00	67.48	70.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-880	€56,14 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	37.54	40.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#63-592	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	57.10	60.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-168	€58,71 Prix sur Quantité	Contact
40.00	77.32	80.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#33-420	€58,71 Prix sur Quantité	3 In Stock
40.00	97.33	100.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#33-407	€58,71 Prix sur Quantité	14 In Stock
40.00	117.67	120.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#63-593	€58,71 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	197.35	200.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#33-413	€58,71 Prix sur Quantité	6 In Stock

[#45-299 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

40.00	397.35	400.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7		€10,28 €20,55	20+ In Stock
-------	--------	--------	------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	--------------

50.00	45.30	50.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-SF11	#32-979	€30,65 €61,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	-------	-------	------------------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------

50.00	96.65	100.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-981	€61,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	147.00	150.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#32-983	€61,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	198.33	200.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-170	€30,65 €61,29 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	248.37	250.00	MgF ₂ (400-700nm)	N-BK7	#45-172	€61,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com