

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Assemblées Optiques](#) / [Accessoires Laser](#)

Collimateurs Fibre Optique de LightPath® See More by [Lightpath®](#)



- Faciles à intégrer
- Modèles avec connexions FC/PC, FC/APC et SMA disponibles
- 4 gammes de longueurs d'ondes recouvrant la plage de 350 à 1600 nm

Spécifications



Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective bevel as needed	Construction:	304L Stainless Steel Housing
----------------	----------------------------	----------------------	------------------------------


Propriétés optiques

Qualité de Surface:	40-20	Conjugate Distance:	Infinite
----------------------------	-------	----------------------------	----------

Informations techniques



FC/APC Connectors



Produits

EFL (mm)	NA	Traitement	Longueur d'Onde d'Alignement (nm)	Connecteur	Lentille incluse	Numéro de Stock	Prix	Achat
15.29	0.16	BBAR (350-700nm)	543	FC/PC	#37-098	#47-224	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (350-700nm)	543	SMA	#37-098	#47-227	€192,61 Qté 11+ €169,95	En Stock
15.29	0.16	BBAR (350-700nm)	543	FC/APC	#37-098	#13-555	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	633	FC/APC	#37-099	#13-556	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	633	FC/PC	#37-099	#67-719	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	633	SMA	#37-099	#67-724	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	780	FC/PC	#37-099	#47-225	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (600-1050nm)	780	SMA	#37-099	#47-228	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1064	FC/PC	#37-100	#64-765	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours

[#64-766 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1064	SMA	#37-100	€126,69	3-4 jours
-------	------	-----------------------	------	-----	-------------------------	---------	-----------

[#47-226 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1310	FC/PC	#37-100	€126,69	3-4 jours
-------	------	-----------------------	------	-------	-------------------------	---------	-----------

[#47-229 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1310	SMA	#37-100	€126,69	3-4 jours
-------	------	--------------------	------	-----	-------------------------	---------	-----------

15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1550	FC/PC	#37-100	#83-724	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
15.29	0.16	BBAR (1050-1600nm)	1550	SMA	#37-100	#83-729	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (350-700nm)	543	FC/PC	#87-117	#47-218	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (350-700nm)	543	SMA	#87-117	#47-221	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (350-700nm)	543	FC/APC	-	#16-705	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	633	FC/PC	#87-118	#67-720	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	633	SMA	#87-118	#67-725	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	633	FC/APC	-	#16-706	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	780	FC/PC	#87-118	#47-219	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (600-1050nm)	780	SMA	#87-118	#47-222	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1064	FC/PC	#87-119	#64-767	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours

11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1064	SMA	#87-119	#64-768	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1310	FC/PC	#87-119	#47-220	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1310	SMA	#87-119	#47-223	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours

[#16-708 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1310	FC/APC	-		€189,52	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1550	FC/PC	#87-119	#83-725	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
11.00	0.25	BBAR (1050-1600nm)	1550	SMA	#87-119	#83-730	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (350-700nm)	543	FC/APC	#87-125	#13-553	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (350-700nm)	543	FC/PC	#87-125	#64-769	€192,61 Qté 11+ €169,95	En Stock
6.24	0.40	BBAR (350-700nm)	543	SMA	#87-125	#64-770	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (600-1050nm)	633	FC/APC	#87-126	#13-554	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (600-1050nm)	633	FC/PC	#87-126	#67-721	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours

6.24	0.40	BBAR (600-1050nm)	633	SMA	#87-126	#67-726	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (600-1050nm)	780	FC/PC	#87-126	#64-771	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
6.24	0.40	BBAR (600-1050nm)	780	SMA	#87-126	#64-772	€192,61 Qté 11+ €169,95	En Stock

[#64-773 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

6.24	0.40	BBAR (1050-1600nm)	1064	FC/PC	#87-127		€126,69	3-4 jours
------	------	--------------------	------	-------	-------------------------	--	---------	-----------

[#64-775 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

6.24	0.40	BBAR (1050-1600nm)	1310	FC/PC	#87-127	€126,69	3-4 jours
------	------	--------------------	------	-------	-------------------------	---------	-----------

[#64-776 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

6.24	0.40	BBAR (1050-1600nm)	1310	SMA	#87-127	€126,69	3-4 jours
------	------	--------------------	------	-----	-------------------------	---------	-----------

6.24	0.40	BBAR (1050-1600nm)	1550	SMA	#87-127	#83-731	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
------	------	--------------------	------	-----	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

8.00	0.50	BBAR (350-700nm)	543	FC/PC	#37-102	#64-777	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
------	------	------------------	-----	-------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

8.00	0.50	BBAR (350-700nm)	543	FC/APC	-	#16-709	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (350-700nm)	543	SMA	#37-102	#64-778	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	633	FC/PC	#37-103	#67-722	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	633	SMA	#37-103	#67-727	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	633	FC/APC	-	#16-710	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	780	FC/PC	#37-103	#64-779	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (600-1050nm)	780	SMA	#37-103	#64-780	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (1050-1600nm)	1064	FC/PC	#37-104	#64-781	€219,39 Qté 11+ €193,64	En Stock
8.00	0.50	BBAR (1050-1600nm)	1064	SMA	#37-104	#64-782	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (1050-1600nm)	1310	FC/PC	#37-104	#64-783	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (1050-1600nm)	1310	SMA	#37-104	#64-784	€219,39 Qté 11+ €193,64	3-4 jours
8.00	0.50	BBAR (1050-1600nm)	1550	FC/PC	#37-104	#83-727	€219,39 Qté 11+ €194,67	3-4 jours

[#83-732 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

8.00	0.50	BBAR (1050- 1600nm)	1550	SMA	#37-104		€143,17	3-4 jours
------	------	---------------------------	------	-----	-------------------------	--	---------	-----------

4.51	0.55	BBAR (350- 700nm)	543	FC/APC	#87-153	#13-551	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (350- 700nm)	543	FC/PC	#87-153	#64-785	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (350- 700nm)	543	SMA	#87-153	#64-786	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (600- 1050nm)	633	FC/APC	#87-154	#13-552	€289,43 Qté 6+ €212,18	Contact
4.51	0.55	BBAR (600- 1050nm)	633	FC/PC	#87-154	#67-723	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (600- 1050nm)	633	SMA	#87-154	#67-728	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (600- 1050nm)	780	FC/PC	#87-154	#64-787	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours
4.51	0.55	BBAR (600- 1050nm)	780	SMA	#87-154	#64-788	€192,61 Qté 11+ €169,95	3-4 jours

[#64-791 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

4.51	0.55	BBAR (1050- 1600nm)	1310	FC/PC	#87-155	€126,69	3-4 jours
------	------	---------------------------	------	-------	-------------------------	---------	-----------

[#64-792 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
'est pas
nécessaire.

4.51	0.55	BBAR (1050- 1600nm)	1310	SMA	#87-155	€126,69	3-4 jours
------	------	---------------------------	------	-----	-------------------------	---------	-----------

#83-733 Fin de Série



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

4.51	0.55	BBAR (1050-1600nm)	1550	SMA	#87-155	€126,69	3-4 jours
------	------	--------------------	------	-----	-------------------------	---------	-----------

4.00	0.60	BBAR (350-500nm)	405	FC/APC	#83-990	#13-550	€289,43 Qté 6+ €212,18	3-4 jours
4.02	0.60	BBAR (350-500nm)	405	FC/PC	#83-990	#88-067	€192,61 Qté 11+ €170,98	3-4 jours
4.02	0.60	BBAR (350-500nm)	405	SMA	#83-990	#88-068	€192,61 Qté 11+ €170,98	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com