

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Optiques de Polarisation](#) /
 [Polariseurs Linéaires](#) /
 [Polariseurs Absorbants \(Dichroïques\)](#) /
 [Films Polarisants Laminés](#)

TECHSPEC® Polariseurs Linéaires en Verre Haute Performance



- Rapport élevé d'extinction de 10 000:1
- Axe de polarisation indiqué
- Traités antireflets pour réduire les pertes par réflexion

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):	2.00 ±0.2	Parallélisme (arcmin):	<4
Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2	Construction:	Dichroic Polarizing Film between Glass


Propriétés optiques

Traitement:	AR: $R_{avg} < 0.5\%$ @ 400 - 700nm	Rapport d'Extinction:	10,000:1
Substrat:	Polymer Film between B270	Transmission (%):	25 (for random polarization)
Tolérance de Transmission (%):	±2	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 700
Planéité de Surface (P-V):	<1λ (typical)	Marque de l'Axe de Polarisation (°):	±2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-25 to +65
---------------------------------	------------

Informations techniques



Produits

Rapport d'Extinction	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Dia. (mm)	Tolérance Dimensionnelle (mm)	Épaisseur (mm)	Parallélisme (arcmin)	Numéro de Stock	Prix	Achat
10,000:1	400 - 700	6.25	+0.0/-0.2	2.00	<4	#66-180	€73,13 €146,26 Prix sur Quantité	3 In Stock
10,000:1	400 - 700	9.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#66-181	€152,44 Prix sur Quantité	4 In Stock
10,000:1	400 - 700	10.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-314	€78,80 €157,59 Prix sur Quantité	5 In Stock
10,000:1	400 - 700	12.50	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-215	€164,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10,000:1	400 - 700	15.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#49-077	€88,58 €177,16 Prix sur Quantité	9 In Stock
10,000:1	400 - 700	20.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-315	€113,09 €188,49 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10,000:1	400 - 700	25.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-216	€202,91 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10,000:1	400 - 700	25.40	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-316	€202,91 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10,000:1	400 - 700	30.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#49-078	€215,27 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10,000:1	400 - 700	40.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#66-182	€234,84 Prix sur Quantité	Contact
10,000:1	400 - 700	50.80	+0.0/-0.2	2.00	<4	#66-183	€243,08 Prix sur Quantité	7 In Stock
10,000:1	400 - 700	50.00	+0.0/-0.2	2.00	<4	#47-217	€243,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com