


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bas](#)

TECHSPEC® Filtres Dichroïques Passe-Bas




- Brusque coupure de longueur d'onde
- Larges gammes de transmission et de réflexion
- De nombreuses tailles communes disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques				
Épaisseur (mm):		1.05 ±0.1	Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2
Résistance Physique:		Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2		
Propriétés optiques				
Angle d'Incidence (°):		45		
Substrat:		Fused Silica (Corning 7980)		
Transmission Polarisation-P (%):		>80		
Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):		>80		
Transmission (%):		>85 Average Polarization		
Tolérance Coupure (%):		±2		
Réflexion Polarisation-P (%):		>95		
Environnement & durabilité				
Durabilité Environnementale:		Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7		

Informations techniques



Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Bande de Transmission (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	12.50	400.00	325 - 385	325 - 485	#69-176	€133,90 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	450.00	325 - 430	325 - 545	#69-177	€133,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.50	500.00	325 - 480	325 - 610	#69-178	€133,90 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	12.50	550.00	400 - 530	400 - 725	#69-179	€133,90 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	600.00	400 - 580	400 - 795	#69-180	€80,34 €133,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	650.00	400 - 630	400 - 850	#69-181	€133,90 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	12.50	700.00	400 - 680	400 - 900	#69-182	€133,90 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	750.00	400 - 725	400 - 990	#69-183	€81,58 €135,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	800.00	400 - 775	400 - 1050	#69-184	€135,96 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.50	850.00	400 - 820	400 - 1110	#69-185	€135,96 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.50	900.00	465 - 865	465 - 1170	#69-186	€135,96 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.5 x 17.6	-	400.00	325 - 385	325 - 485	#69-188	€133,90 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.5 x 17.6	-	450.00	325 - 430	325 - 545	#69-189	€133,90 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.5 x 17.6	-	500.00	325 - 480	325 - 610	#69-190	€133,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.5 x 17.6	-	550.00	400 - 530	400 - 725	#69-191	€133,90 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.5 x 17.6	-	600.00	400 - 580	400 - 795	#69-192	€133,90 Prix sur Quantité	6 In Stock

12.5 x 17.6	-	650.00	400 - 630	400 - 850	#69-193	€133,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.5 x 17.6	-	700.00	400 - 680	400 - 900	#69-194	€133,90 Prix sur Quantité	11 In Stock
12.5 x 17.6	-	750.00	400 - 725	400 - 990	#69-195	€135,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.5 x 17.6	-	800.00	400 - 775	400 - 1050	#69-196	€135,96 Prix sur Quantité	10 In Stock
12.5 x 17.6	-	850.00	400 - 820	400 - 1110	#69-197	€135,96 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.5 x 17.6	-	900.00	465 - 865	465 - 1170	#69-198	€67,98 €135,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	400.00	325 - 385	325 - 485	#69-200	€179,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.00	450.00	325 - 430	325 - 545	#69-201	€89,61 €179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	500.00	325 - 480	325 - 610	#69-202	€179,22 Prix sur Quantité	Contact
-	25.00	550.00	400 - 530	400 - 725	#69-203	€107,53 €179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	600.00	400 - 580	400 - 795	#69-204	€107,53 €179,22 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	25.00	650.00	400 - 630	400 - 850	#69-205	€179,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.00	700.00	400 - 680	400 - 900	#69-206	€179,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.00	750.00	400 - 725	400 - 990	#69-207	€185,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.00	800.00	400 - 775	400 - 1050	#69-208	€185,40 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	850.00	400 - 820	400 - 1110	#69-209	€111,24 €185,40 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.00	900.00	465 - 865	465 - 1170	#69-210	€92,70 €185,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	400.00	325 - 385	325 - 485	#69-212	€179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	450.00	325 - 430	325 - 545	#69-213	€107,53 €179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock

25.2 x 35.6	-	500.00	325 - 480	325 - 610	#69-214	€179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	550.00	400 - 530	400 - 725	#69-215	€179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	600.00	400 - 580	400 - 795	#69-216	€179,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.2 x 35.6	-	650.00	400 - 630	400 - 850	#69-217	€179,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	700.00	400 - 680	400 - 900	#69-218	€179,22 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.2 x 35.6	-	750.00	400 - 725	400 - 990	#69-219	€185,40 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.2 x 35.6	-	800.00	400 - 775	400 - 1050	#69-220	€185,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	850.00	400 - 820	400 - 1110	#69-221	€185,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	900.00	465 - 865	465 - 1170	#69-222	€185,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	950.00	495 - 912	495 - 1235	#86-676	€135,96 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	1,000.00	520 - 960	520 - 1300	#86-677	€140,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.50	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#86-678	€140,08 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#86-679	€70,04 €140,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#86-681	€140,08 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.5 x 17.6	-	950.00	495 - 912	495 - 1235	#86-682	€135,96 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.5 x 17.6	-	1,000.00	520 - 960	520 - 1300	#86-683	€70,04 €140,08 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.5 x 17.6	-	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#86-684	€140,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.5 x 17.6	-	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#86-685	€140,08 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.5 x 17.6	-	1,150.00	598 - 1104	598 - 1495	#86-686	€140,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.5 x 17.6	-	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#86-687	€140,08 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	25.00	950.00	495 - 912	495 - 1325	#86-688	€185,40 Prix sur Quantité	Contact
-	25.00	1,000.00	520 - 960	520 - 1300	#86-689	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#86-690	€95,28 €190,55 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	25.00	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#86-691	€95,28 €190,55 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	25.00	1,150.00	598 - 1104	598 - 1495	#86-692	€95,28 €190,55 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	25.00	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#86-693	€114,33 €190,55 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.2 x 35.6	-	950.00	495 - 912	495 - 1235	#86-694	€185,40 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,000.00	520 - 960	520 - 1300	#86-695	€95,28 €190,55 Prix sur Quantité	16 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#86-696	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#86-697	€190,55 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,150.00	598 - 1104	598 - 1495	#86-698	€190,55 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#86-699	€190,55 Prix sur Quantité	10 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com