

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Optiques de Polarisation](#) / [Lames à Retard](#) / [Lames d'Onde en Polymère](#)

Lames à Retard de Précision d'Ordre Zéro



- Retard de $\lambda/4$ et de $\lambda/2$
- Excellent champ de vision angulaire
- Polymère biréfringent

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques				
Ouverture Utile CA (mm):		10.16	Diamètre (mm):	25.40
Tolérance Épaisseur (mm):		±0.508	Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.127
Construction:		Birefringent Polymer Stack		
Propriétés optiques				
Substrat:		Polymer Film on N-BK7		
Réflexion (%):		0.5	Qualité de Surface:	40-20
Front d'Onde Transmis, RMS:		≤λ/5 @ 632.8nm	Tolérance de Retard:	λ/350
Damage Threshold, By Design:		500 W/cm ²	Ordre de Retard:	0
Filetage & montage				
Épaisseur de Monture (mm):			6.35	
Environnement & durabilité				
Température d'Utilisation (°C):			-20 to +50	

Informations techniques

Produits

Retard	DWL (nm)	CA (mm)	Dia. (mm)	Type	Qualité de Surface	Numéro de Stock	Prix	Achat
$\lambda/4$	488	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-218	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	488	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-209	€710,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/4$	532	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-219	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	532	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-210	€533,03 €710,70 Prix sur Quantité	6 In Stock
$\lambda/4$	632.8	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-220	€710,70 Prix sur Quantité	Contact
$\lambda/2$	632.8	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-211	€710,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/4$	670	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-221	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	670	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-212	€710,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
$\lambda/4$	780	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-222	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	780	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-213	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/4$	800	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-223	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	800	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-214	€710,70 Prix sur Quantité	4 In Stock
$\lambda/4$	830	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-224	€710,70 Prix sur Quantité	4 In Stock
$\lambda/2$	830	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-215	€710,70 Prix sur Quantité	3 In Stock
$\lambda/4$	1064	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-225	€710,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
$\lambda/2$	1064	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-216	€710,70 Prix sur Quantité	1 In Stock

$\lambda/4$	1550	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-226	€710,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
$\lambda/2$	1550	10.16	25.40	Polymer Waveplate	40-20	#49-217	€710,70 Prix sur Quantité	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com