

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Plan-Concaves \(PCV\)](#)

TECHSPEC® Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-NIR



- Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1000 nm
- <0,25% de réflectivité à 880 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Différent traitements disponibles : [Non Traitées](#), [VIS-EXT](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#) et [NIR II](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective bevel as needed


Propriétés optiques

Traitement:

VIS-NIR (400-1000nm)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 1000	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):	587.6
Tolérance Distance Focale (%):	±1	Damage Threshold, By Design:	5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:	1.5λ	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:	λ/4


Informations techniques



VIS-NIR Coating

$R_{\text{abs}} \leq 0.25\% @ 880\text{mm}$

$R_{\text{avg}} \leq 1.25\% @ 400-1000\text{mm}$



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
3.00	-6.00	-6.56	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#84-380	€73,13 Qté 10+ €65,92	En Stock
3.00	-9.00	-9.56	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#84-381	€73,13 Qté 10+ €65,92	3-4 jours
6.00	-6.00	-6.84	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-910	€44,29 Qté 10+ €39,66	3-4 jours
6.00	-9.00	-9.84	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#48-345	€44,29 Qté 10+ €39,66	3-4 jours
6.00	-12.00	-12.99	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-911	€44,29 Qté 10+ €39,66	3-4 jours
6.00	-15.00	-16.32	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#48-696	€44,29 Qté 10+ €39,66	3-4 jours
6.00	-18.00	-19.32	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-912	€44,29 Qté 10+ €39,66	En Stock
9.00	-9.00	-10.21	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-913	€45,32 Qté 10+ €40,69	3-4 jours
9.00	-12.00	-13.26	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#48-346	€45,32 Qté 10+ €40,69	3-4 jours
9.00	-18.00	-19.26	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-914	€45,32 Qté 10+ €40,69	3-4 jours
9.00	-27.00	-28.68	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-915	€45,32 Qté 10+ €40,69	3-4 jours
12.00	-12.00	-13.23	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-916	€47,38 Qté 10+ €42,49	En Stock
12.00	-15.00	-16.68	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#48-697	€47,38 Qté 10+ €42,49	3-4 jours
12.00	-18.00	-19.95	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#48-347	€47,38 Qté 10+ €42,49	3-4 jours
12.00	-24.00	-26.32	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-917	€47,38 Qté 10+ €42,49	En Stock
12.00	-48.00	-50.31	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-918	€47,38 Qté 10+ €42,49	En Stock

20.00	-30.00	-31.96	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-919	€49,96 Qté 10+ €44,81	3-4 jours
20.00	-40.00	-42.31	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-920	€49,96 Qté 10+ €44,81	3-4 jours
20.00	-50.00	-52.31	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-921	€49,96 Qté 10+ €44,81	3-4 jours
20.00	-	-	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#22-246	€49,96 Qté 10+ €44,81	3-4 jours
25.00	-25.00	-26.96	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#45-922	€52,53 Qté 10+ €47,12	3-4 jours
25.00	-35.00	-36.96	VIS-NIR (400-1000nm)	N-SF11	#48-698	€52,53 Qté 10+ €47,12	3-4 jours
25.00	-50.00	-52.31	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-923	€52,53 Qté 10+ €47,12	3-4 jours
25.00	-	-	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-924	€52,53 Qté 10+ €47,12	3-4 jours
50.00	-	-	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-925	€76,74 Qté 10+ €69,01	3-4 jours
50.00	-	-	VIS-NIR (400-1000nm)	N-BK7	#45-926	€76,74 Qté 10+ €69,01	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com