


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes à Angle Droit](#)

Prismes à Angle Droit pour l'Infrarouge (IR) ISP Optics

See More by [ISP Optics](#)



- Substrats en CaF₂, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres [Optiques Infrarouges](#) sont disponibles


Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.25	Ouverture Utile (%):	85.00
Propriétés optiques			
Traitement:	Uncoated	Tolérance Angulaire (arcmin):	±10
Orientation de l'Image:	Left-Handed	Déviation du Faisceau (°):	90

Informations techniques







Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Produits

Longueur des Côtés (mm)	Longueur de l'Hypoténuse (mm)	Traitement	Substrat	Gamme de Longeur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
<u>#19-706 Fin de Série</u>							
12.70	18.00	Uncoated	<u>Calcium Fluoride (CaF₂)</u>	200 - 7000		€1.064,97	4 In Stock

[#19-707 Fin de Série](#)

25.40	35.90	Uncoated	<u>Calcium Fluoride (CaF₂)</u>	200 - 7000	<p>La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.</p>	<u>€1.874,60</u> <u>Prix sur Quantité</u>	3 In Stock
-------	-------	----------	---	------------	---	--	------------

[#19-708 Fin de Série](#)

12.70	18.00	Uncoated	<u>Zinc Selenide (ZnSe)</u>	600 - 18000	<p>La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.</p>	<u>€902,23</u>	1 In Stock
-------	-------	----------	-----------------------------	-------------	---	--------------------------------	------------

25.40	35.90	Uncoated	<u>Zinc Selenide (ZnSe)</u>	600 - 18000	<u>#64-123</u>	<u>€1.472,90</u> <u>Prix sur Quantité</u>	Contact
-------	-------	----------	-----------------------------	-------------	--------------------------------	--	---------



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

38.10	53.88	Uncoated	<u>Calcium Fluoride (CaF₂)</u>	200 - 7000		€1.630,00	3 In Stock
-------	-------	----------	---	------------	--	-----------	------------

25.40	35.90	Uncoated	Germanium (Ge)	2000 - 14000	#25-041	€3.650,00	9 In Stock
-------	-------	----------	----------------	--------------	-------------------------	-----------	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com