


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Optiques de Polarisation](#) / [Polariseurs Linéaires](#) / [Polariseurs à Grille Métallique \(Réfléchissants\)](#)

TECHSPEC® Film Polarisant à Grille Métallique



- Modèle réfléchissant à contraste élevé
- Excellente performance dans le visible et le proche IR
- Résistance supérieure dans des conditions humides et de température élevée

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Construction: Wire Grid

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 0 - 45

Gamme de Longeur d'Onde (nm): 400 - 1200

Informations techniques



Produits

Température d'Utilisation (°C)	Substrat	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Rapport d'Extinction	Numéro de Stock	Prix	Achat
#70-546 Fin de Série								
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions	Aluminium Wires on COP	0.19	12.50 x 12.50	-	2000:1 Avg		€52,53 Prix sur Quantité	14 In Stock
#70-547 Fin de Série								
60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions	Aluminium Wires on COP	0.19	20.00 x 20.00	-	2000:1 Avg		€65,92 Prix sur Quantité	Contact

[#70-552 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

60 Max @
90% RH 105
in dry
conditions

Aluminium
Wires on
COP

0.19 75.00 x 75.00 - 2000:1 Avg

€291,49
[Prix sur Quantité](#)

Contact

60 Max @
90% RH
105 in dry
conditions

Aluminium
Wires on
COP

0.19 12.5 x 12.5 - >1415:1

€36,00

Contact

[#20-232 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

[#20-234 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions	<u>Aluminium</u> <u>Wires on</u> <u>COP</u>	0.19	-	25.00	>1415:1	€48,36	Contact
--	---	------	---	-------	---------	--------	---------

[#20-235 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions	<u>Aluminium</u> <u>Wires on</u> <u>COP</u>	0.19	25 x 25	-	>1415:1	€57,63	Contact
--	---	------	---------	---	---------	--------	---------



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés.

Un code de promotion n'est pas nécessaire.

60 Max @
90% RH
105 in dry
conditions

Aluminium
Wires on
COP

0.19

50 x 50

-

>1415:1

€144,15

Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com