

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Anneaux Lumineux](#)

Anneaux Lumineux LED Réglables d'Effilux



- Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d'émission de l'éclairage
- Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
- Intégration d'un accessoire de polariseur pour éliminer l'éblouissement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:	LED Illuminator	Fabricant:	Effilux
Géométrie:	Ring Light	Mode d'Éclairage:	Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):	58.0	Dimensions (mm):	151.0 x 117.0 x 40.0
------------------------	------	------------------	----------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	M12, 5 pins	Tension d'Entrée (V):	24V DC
Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #15-874 Europe: #15-875 Japan: #73-409 Korea: #73-409 China: #15-874		

Filetage & montage



Monture:	M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)
----------	-----------------------------

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-10 to 50	Norme Environnementale:	IP65
---------------------------------	-----------	-------------------------	------

Informations techniques

Effilux Adjustable LED Ring Lights



Produits

Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Mode d'Éclairage	Diamètre Interne (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
White	-	Strobed or Constant	58.0	#34-861	€710,00	3 In Stock

[#75-583 Nouveau](#)



Nouveau

Blue	465.00	Strobed or Constant	58.0	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€775,00	Contact
------	--------	---------------------	------	---	---------	---------

[#75-585 Nouveau](#)



Nouveau

Green	525.00	Strobed or Constant	58.0	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€775,00	Contact
-------	--------	---------------------	------	---	---------	---------

Red	625.00	Strobed or Constant	58.0	#34-862	€710,00	1 In Stock
-----	--------	---------------------	------	-------------------------	---------	------------

IR	850.00	Strobed or Constant	58.0	#34-863	€620,00 €775,00	Contact
RGB	-	Strobed or Constant	58.0	#34-864	€865,00	1 In Stock
<u>#75-580 Nouveau</u>						
UV	405.00	Strobed or Constant	58.0	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€1.730,00	Contact
White, UV, IR	-	Strobed or Constant	58.0	#34-865	€1.150,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com