

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Billes ou Condenseurs](#)

Lentilles Condenseur Asphériques Moulées



- Renforcées pour une Meilleure Longévité
- Grandes Ouvertures Numériques
- Idéal pour les Applications d'Illumination

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:


Protective as needed

Propriétés optiques

Conjugate Distance:

Infinite

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	3.10	0.81	Uncoated	#15-172	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	3.10	0.81	MgF ₂ (400-700nm)	#15-677	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	3.70	0.68	Uncoated	#88-282	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	3.70	0.68	MgF ₂ (400-700nm)	#35-031	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
5.00	3.70	0.68	NIR I (600-1050nm)	#15-877	€58,71 Prix sur Quantité	Contact
5.00	3.70	0.68	VIS-EXT (350-700nm)	#71-481	€58,71 Prix sur Quantité	7 In Stock
6.30	9.00	0.35	Uncoated	#34-455	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.30	9.00	0.35	MgF ₂ (400-700nm)	#35-033	€44,29 Prix sur Quantité	8 In Stock
6.30	9.00	0.35	NIR I (600-1050nm)	#15-878	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.30	9.00	0.35	VIS-EXT (350-700nm)	#71-482	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.80	6.00	0.56	Uncoated	#34-456	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.80	6.00	0.56	MgF ₂ (400-700nm)	#35-036	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.80	6.00	0.56	NIR I (600-1050nm)	#15-879	€58,71 Prix sur Quantité	9 In Stock
6.80	6.00	0.56	VIS-EXT (350-700nm)	#71-483	€58,71 Prix sur Quantité	Contact
8.50	7.40	0.57	Uncoated	#34-457	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock

8.50	7.40	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-037	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
8.50	7.40	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-880	€58,71 Prix sur Quantité	6 In Stock
8.50	7.40	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-484	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	6.60	0.76	VIS-EXT (350-700nm)	#71-485	€58,71 Prix sur Quantité	3 In Stock

[#88-283 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

10.00	6.60	0.76	Uncoated		€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-------	------	------	----------	--	---	--------------

10.00	6.60	0.76	MgF ₂ (400-700nm)	#35-038	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	6.60	0.76	NIR I (600-1050nm)	#15-881	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.00	7.50	0.8	Uncoated	#88-284	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	7.50	0.8	MgF ₂ (400-700nm)	#35-039	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
12.00	7.50	0.8	NIR I (600-1050nm)	#15-882	€58,71 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.00	7.50	0.8	VIS-EXT (350-700nm)	#71-486	€58,71 Prix sur Quantité	6 In Stock

12.00	10.50	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-487	€58,71 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.00	10.50	0.57	Uncoated	#88-285	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	10.50	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-040	€44,29 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.00	10.50	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-883	€58,71 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.00	10.40	0.57	Uncoated	#88-286	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	10.40	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-041	€44,29 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.00	10.40	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-884	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.00	10.40	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-488	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.00	12.50	0.48	VIS-EXT (350-700nm)	#71-489	€58,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.00	12.50	0.48	Uncoated	#88-287	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	12.50	0.48	MgF ₂ (400-700nm)	#35-065	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	12.50	0.48	NIR I (600-1050nm)	#15-885	€58,71 Prix sur Quantité	10 In Stock
13.00	7.70	0.85	VIS-EXT (350-700nm)	#71-490	€58,71 Prix sur Quantité	8 In Stock
13.00	7.70	0.85	Uncoated	#34-458	€32,96 Prix sur Quantité	Contact
13.00	7.70	0.85	MgF ₂ (400-700nm)	#35-044	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
13.00	7.70	0.85	NIR I (600-1050nm)	#15-886	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	8.25	0.91	Uncoated	#15-173	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock

15.00	8.25	0.91	MgF ₂ (400-700nm)	#15-678	€44,29 Prix sur Quantité	8 In Stock
15.00	8.25	0.91	NIR I (600-1050nm)	#15-887	€58,71 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	8.25	0.91	VIS-EXT (350-700nm)	#71-491	€58,71 Prix sur Quantité	3 In Stock
16.00	10.80	0.74	Uncoated	#34-459	€32,96 Prix sur Quantité	Contact
16.00	10.80	0.74	MgF ₂ (400-700nm)	#35-047	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
18.00	8.40	1.06	Uncoated	#34-460	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	8.40	1.06	MgF ₂ (400-700nm)	#35-048	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
18.00	13.50	0.67	Uncoated	#34-461	€32,96 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	13.50	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#35-049	€44,29 Prix sur Quantité	7 In Stock
18.00	13.50	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-888	€58,71 Prix sur Quantité	2 In Stock
18.00	13.50	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-492	€58,71 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	11.00	0.89	VIS-EXT (350-700nm)	#71-493	€66,95 Prix sur Quantité	Contact
20.00	11.10	0.89	Uncoated	#88-288	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	11.10	0.89	MgF ₂ (400-700nm)	#35-052	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	11.10	0.89	NIR I (600-1050nm)	#15-889	€66,95 Prix sur Quantité	6 In Stock
20.00	16.00	0.63	Uncoated	#88-289	€41,20 Prix sur Quantité	Contact
20.00	16.00	0.63	MgF ₂ (400-700nm)	#35-062	€52,53 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	16.00	0.63	NIR I (600-1050nm)	#15-890	€66,95 Prix sur Quantité	4 In Stock

20.00	16.00	0.63	VIS-EXT (350-700nm)	#71-494	€66,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	16.40	0.61	Uncoated	#15-174	€41,20 Prix sur Quantité	Contact
20.00	16.40	0.61	MgF ₂ (400-700nm)	#15-679	€52,53 Prix sur Quantité	Contact
20.00	16.40	0.61	NIR I (600-1050nm)	#15-892	€66,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
20.00	17.50	0.57	Uncoated	#88-290	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	17.50	0.57	MgF ₂ (400-700nm)	#35-063	€52,53 Prix sur Quantité	8 In Stock
20.00	17.50	0.57	NIR I (600-1050nm)	#15-891	€66,95 Prix sur Quantité	7 In Stock
20.00	17.50	0.57	VIS-EXT (350-700nm)	#71-495	€66,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
24.00	16.40	0.61	VIS-EXT (350-700nm)	#71-496	€66,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
24.00	15.40	0.78	Uncoated	#15-175	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
24.00	15.40	0.78	MgF ₂ (400-700nm)	#15-680	€55,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock
24.00	18.00	0.67	Uncoated	#15-176	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
24.00	18.00	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#15-681	€55,62 Prix sur Quantité	12 In Stock
24.00	18.00	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-893	€66,95 Prix sur Quantité	13 In Stock
24.00	18.00	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-497	€66,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
26.00	19.50	0.67	Uncoated	#34-462	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
26.00	19.50	0.67	MgF ₂ (400-700nm)	#35-064	€55,62 Prix sur Quantité	20+ In Stock

26.00	19.50	0.67	NIR I (600-1050nm)	#15-894	€66,95 Prix sur Quantité	7 In Stock
26.00	19.50	0.67	VIS-EXT (350-700nm)	#71-498	€66,95 Prix sur Quantité	8 In Stock
30.00	17.50	0.86	Uncoated	#88-291	€47,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	MgF ₂ (400-700nm)	#15-683	€57,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	NIR I (600-1050nm)	#15-895	€73,13 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	17.50	0.86	VIS-EXT (350-700nm)	#71-499	€73,13 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	26.90	0.56	Uncoated	#15-177	€47,38 Prix sur Quantité	2 In Stock
30.00	26.90	0.56	MgF ₂ (400-700nm)	#15-682	€57,68 Prix sur Quantité	3 In Stock
30.00	26.90	0.56	NIR I (600-1050nm)	#15-896	€73,13 Prix sur Quantité	11 In Stock
30.00	26.90	0.56	VIS-EXT (350-700nm)	#71-500	€73,13 Prix sur Quantité	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com