

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Éclairages en Ligne](#)

Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination [See More](#)

by [Advanced Illumination](#)



- Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
- Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
- Durée de vie de 50 000 heures

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:	LED Illuminator	Fabricant:	Advanced Illumination
Géométrie:	Spot Light	Mode d'Éclairage:	Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):	7.90	Diamètre Fibre (pouces):	1/4
Longueur (mm):	38.10	Diamètre Externe (pouces):	0.312

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	Flying Leads	Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855
-------------	--------------	-------------------------	---

Informations techniques

Produits

Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Dia. (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
White	-	7.90	#34-217	€352,00	5 In Stock
#90-470 Nouveau					
					
Nouveau					
Blue	405.00	7.90	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€355,00	1 In Stock
Blue	470.00	7.90	#34-218	€352,00	1 In Stock
Green	530.00	7.90	#34-219	€352,00	Contact
Red	625.00	7.90	#34-220	€352,00	2 In Stock
UV	365.00	7.90	#18-599	€350,00	1 In Stock
IR	850.00	7.90	#18-600	€350,00	1 In Stock
IR	940.00	7.90	#18-601	€350,00	1 In Stock
#91-074 Nouveau					
					
Nouveau					
UV	375.00	7.90	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€355,00	1 In Stock

[#91-075 Nouveau](#)



Nouveau

UV

385.00

7.90

Lancé sur notre site
Web avant d'être publié
au nouveau catalogue.
Soyez le premier à en
profiter !

€355,00

1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com