

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Miroirs Laser](#) / [Miroirs Raie Laser](#)

TECHSPEC® Miroirs Concaves Raie Laser



- Idéaux pour focaliser la lumière laser
- Réflectivité > 99,8 % à la longueur d'onde centrale
- Substrats de silice fondue à haute stabilité thermique

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière: Fine Grind



Ouverture Utile (%): 90

Propriétés optiques

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface: 20-10

Informations techniques



Produits

DWL (nm)	Dia. (mm)	EFL (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
266	25.40	25.00	Laser Mirror (266nm)	#39-947	€169,95 Prix sur Quantité	10 In Stock
266	25.40	50.00	Laser Mirror (266nm)	#39-948	€169,95 Prix sur Quantité	13 In Stock
266	25.40	75.00	Laser Mirror (266nm)	#39-949	€169,95 Prix sur Quantité	12 In Stock
266	25.40	100.00	Laser Mirror (266nm)	#39-950	€169,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
266	25.40	200.00	Laser Mirror (266nm)	#39-951	€169,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
266	25.40	500.00	Laser Mirror (266nm)	#39-952	€169,95 Prix sur Quantité	8 In Stock
355	25.40	25.00	Laser Mirror (355nm)	#39-954	€169,95 Prix sur Quantité	14 In Stock
355	25.40	50.00	Laser Mirror (355nm)	#39-955	€84,98 €169,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
355	25.40	75.00	Laser Mirror (355nm)	#39-956	€169,95 Prix sur Quantité	17 In Stock
355	25.40	100.00	Laser Mirror (355nm)	#39-957	€169,95 Prix sur Quantité	14 In Stock
355	25.40	200.00	Laser Mirror (355nm)	#39-958	€169,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
355	25.40	500.00	Laser Mirror (355nm)	#39-959	€169,95 Prix sur Quantité	10 In Stock
532	25.40	25.00	Laser Mirror (532nm)	#39-960	€169,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
532	25.40	50.00	Laser Mirror (532nm)	#39-961	€84,98 €169,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
532	25.40	75.00	Laser Mirror (532nm)	#39-962	€169,95 Prix sur Quantité	3 In Stock
532	25.40	100.00	Laser Mirror (532nm)	#39-963	€169,95 Prix sur Quantité	6 In Stock

532	25.40	200.00	Laser Mirror (532nm)	#39-964	€169,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
532	25.40	500.00	Laser Mirror (532nm)	#39-965	€169,95 Prix sur Quantité	5 In Stock
1064	25.40	25.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-966	€169,95 Prix sur Quantité	11 In Stock
1064	25.40	50.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-967	€84,98 €169,95 Prix sur Quantité	4 In Stock
1064	25.40	75.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-968	€84,98 €169,95 Prix sur Quantité	10 In Stock
1064	25.40	100.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-969	€169,95 Prix sur Quantité	10 In Stock
1064	25.40	200.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-970	€169,95 Prix sur Quantité	1 In Stock
1064	25.40	500.00	Laser Mirror (1064nm)	#39-971	€169,95 Prix sur Quantité	1 In Stock
266	50.80	50.00	Laser Mirror (266nm)	#11-327	€247,20 Prix sur Quantité	1 In Stock
266	50.80	100.00	Laser Mirror (266nm)	#11-328	€247,20 Prix sur Quantité	4 In Stock
266	50.80	150.00	Laser Mirror (266nm)	#11-329	€247,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
266	50.80	250.00	Laser Mirror (266nm)	#11-330	€247,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
266	50.80	500.00	Laser Mirror (266nm)	#11-331	€247,20 Prix sur Quantité	4 In Stock
355	50.80	50.00	Laser Mirror (355nm)	#11-332	€247,20 Prix sur Quantité	2 In Stock
355	50.80	100.00	Laser Mirror (355nm)	#11-333	€247,20 Prix sur Quantité	6 In Stock
355	50.80	150.00	Laser Mirror (355nm)	#11-334	€247,20 Prix sur Quantité	9 In Stock
355	50.80	250.00	Laser Mirror (355nm)	#11-335	€247,20 Prix sur Quantité	6 In Stock
355	50.80	500.00	Laser Mirror (355nm)	#11-336	€247,20 Prix sur Quantité	14 In Stock
532	50.80	50.00	Laser Mirror (532nm)	#11-337	€247,20 Prix sur Quantité	3 In Stock

532	50.80	100.00	Laser Mirror (532nm)	#11-338	€247,20 Prix sur Quantité	3 In Stock
532	50.80	150.00	Laser Mirror (532nm)	#11-339	€247,20 Prix sur Quantité	1 In Stock
532	50.80	250.00	Laser Mirror (532nm)	#11-340	€247,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
532	50.80	500.00	Laser Mirror (532nm)	#11-341	€247,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
1064	50.80	50.00	Laser Mirror (1064nm)	#11-342	€247,20 Prix sur Quantité	2 In Stock
1064	50.80	100.00	Laser Mirror (1064nm)	#11-343	€247,20 Prix sur Quantité	Contact
1064	50.80	150.00	Laser Mirror (1064nm)	#11-344	€247,20 Prix sur Quantité	2 In Stock
1064	50.80	250.00	Laser Mirror (1064nm)	#11-345	€247,20 Prix sur Quantité	8 In Stock
1064	50.80	500.00	Laser Mirror (1064nm)	#11-346	€61,80 €247,20 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	25.40	25.00	Uncoated	#39-973	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	50.00	Uncoated	#39-974	€114,33 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	25.40	100.00	Uncoated	#39-977	€68,60 €114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	75.00	Uncoated	#39-975	€57,17 €114,33 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	25.40	200.00	Uncoated	#39-978	€57,17 €114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	500.00	Uncoated	#39-979	€114,33 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.80	50.00	Uncoated	#11-347	€106,09 €212,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.80	100.00	Uncoated	#11-348	€105,58 €211,15 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	50.80	150.00	Uncoated	#11-349	€106,09 €212,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.80	250.00	Uncoated	#11-350	€127,31 €212,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	50.80	500.00	Uncoated	#11-352	€212,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
---	-------	--------	----------	-------------------------	--	--------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com