

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers pour les Sciences de la Vie](#)

Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



- Lasers OBIS™ LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
- La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
- Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
- [Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems](#) aussi disponibles



Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:	Coherent®	Type de Laser:	Diode
Classe CDRH:	IIIb		

Propriétés optiques

Polarisation:	100:1		
Mode Spatial:	TEM ₀₀	Qualité Mode, M²:	≤1.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #87-473 Europe: #87-473 Japan: #87-473 Korea: #87-473 China: #87-473	Output from Fiber:	FC/APC; 8° angled
Type de Sortie:	Fiber-Coupled		

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Fiber NA	Bruit RMS	Numéro de Stock	Prix	Achat
405.00	50	0.05	≤0.2%	#88-028	€7.024,50	1 In Stock
405.00	100	0.05	≤0.2%	#12-360	€10.878,00	Contact
445.00	45	0.05	≤0.2%	#88-029	€9.345,00	Contact
473.00	50	0.05	≤0.2%	#12-361	€10.500,00	Contact
488.00	15	0.1	≤0.25%	#88-030	€7.969,50	1 In Stock
488.00	30	0.05	≤0.2%	#88-031	€8.620,50	Contact
488.00	40	0.06	≤0.25%	#12-362	€9.051,00	Contact
488.00	60	0.06	≤0.25%	#12-363	€10.237,50	Contact
488.00	80	0.06	≤0.25%	#12-364	€11.098,50	Contact
488.00	100	0.05	≤0.2%	#12-365	€11.193,00	Contact
488.00	120	0.06	≤0.25%	#12-366	€12.180,00	Contact
505.00	50	0.05	≤0.2%	#12-367	€9.681,00	Contact
514.00	15	0.1	≤0.2%	#88-032	€7.035,00	Contact
514.00	30	0.05	≤0.25%	#12-368	€5.318,25	Contact
520.00	25	0.05	≤0.25%	#12-369	€5.318,25	Contact
532.00	20	0.1	≤0.25%	#12-370	€7.822,50	Contact
532.00	40	0.06	≤0.25%	#12-371	€8.977,50	Contact
532.00	60	0.06	≤0.25%	#12-372	€10.080,00	1 In Stock
532.00	80	0.06	≤0.25%	#12-373	€10.815,00	1 In Stock
532.00	120	0.06	≤0.25%	#12-374	€12.285,00	Contact
552.00	15	0.1	≤0.25%	#12-375	€8.652,00	Contact

552.00	40	0.06	≤0.25%	#12-376	€9.943,50	Contact
552.00	60	0.06	≤0.25%	#12-377	€11.812,50	Contact
552.00	80	0.06	≤0.25%	#12-378	€13.146,00	Contact
552.00	120	0.06	≤0.25%	#12-379	€14.280,00	Contact
561.00	40	0.06	≤0.25%	#12-380	€10.048,50	Contact
561.00	60	0.06	≤0.25%	#12-381	€11.812,50	Contact
561.00	80	0.06	≤0.25%	#12-382	€13.146,00	Contact
561.00	120	0.06	≤0.25%	#12-383	€14.280,00	Contact
594.00	40	0.06	≤0.25%	#12-384	€10.290,00	Contact
637.00	100	0.09	≤0.2%	#88-033	€4.714,50	3 In Stock
640.00	75	0.09	≤0.2%	#88-034	€3.927,00	1 In Stock

[#88-034-RCD-05P Recertifié](#)



Recertifié

No. de Stock: 88-034-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Tous les pièces
originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

*1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont
normalement en stock. Veuillez contacter
notre service clientèle pour connaître la
disponibilité exacte d'un article.*

Les articles identifiés avec le logo de
recertification sont des articles qui ont été
retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent
être revendus en tant que nouveaux
composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage
d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures,
marques ou autres imperfections
superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la
spécification originale de fabrication
- Retours– L'article a été retourné dans
son état d'origine

640.00	75	0.09	≤0.2%	Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier	€3.141,60	1 In Stock
--------	----	------	-------	--	-----------	------------

venant. Toute imperfection sera indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#) d'Edmund Optics® reste inchangée.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet.

Composants		Cosmétique	
05	Tous les pièces originales incluses	P	Parfait
04	Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent		

647.00	100	0.09	≤0.2%	#88-035	€5.344,50	1 In Stock
660.00	75	0.09	≤0.2%	#88-036	€2.835,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com