

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Asphériques](#) /
 [Lentilles Asphériques en Verre Poli](#)

TECHSPEC® Lentilles Asphériques Haute Précision



- Surface asphérique de haute précision
- Profil de surface 3D fourni avec chaque lentille non traitée
- Disponibles sans traitement et avec un traitement en V d'une réflectance <0,25%

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau: Protective as needed

Shape of Back Surface: Plano

Propriétés optiques

**Erreur de forme
asphérique, RMS à
632,8 nm:** $\lambda/40$

Qualité de Surface: 40-20

Conjugate Distance: Infinite

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	DWL asphérique	NA	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
15.00	15.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-428	€597,40 Prix sur Quantité	14 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	Uncoated	#12-429	€358,44 €597,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	Uncoated	#12-430	€597,40 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	25.00	1550	0.50	Uncoated	#17-420	€705,55 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	Uncoated	#12-438	€715,85 Prix sur Quantité	Contact
25.00	50.00	587.6	0.25	Uncoated	#12-439	€715,85 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	50.00	355	0.23	Uncoated	#17-329	€751,90 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	75.00	355	0.15	Uncoated	#17-331	€751,90 Prix sur Quantité	Contact
25.00	100.00	355	0.11	Uncoated	#17-333	€751,90 Prix sur Quantité	8 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-445	€927,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-448	€993,95 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	25.00	1550	0.50	1550nm V-Coat	#22-941	€782,80 Prix sur Quantité	11 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-889	€386,25 €643,75 Prix sur Quantité	14 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-890	€321,88 €643,75 Prix sur Quantité	7 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-891	€321,88 €643,75 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-892	€782,80 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-893	€782,80 Prix sur Quantité	2 In Stock

40.00	40.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-894	€988,80 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-895	€1.060,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-896	€643,75 Prix sur Quantité	3 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-897	€643,75 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-898	€386,25 €643,75 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-899	€782,80 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-900	€782,80 Prix sur Quantité	4 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-901	€988,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	SWIR+ (900- 1700nm)	#22-902	€1.060,90 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	NIR+ (600- 1050nm)	#22-903	€643,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	NIR+ (600- 1050nm)	#22-904	€643,75 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	NIR+ (600- 1050nm)	#22-905	€643,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	NIR+ (600- 1050nm)	#22-906	€391,40 €782,80 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	NIR+ (600- 1050nm)	#22-907	€782,80 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	NIR+ (600- 1050nm)	#22-908	€593,28 €988,80 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	NIR+ (600- 1050nm)	#22-909	€1.060,90 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com