

[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#)

Caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) See More by [LUCID Vision Labs™](#)



- Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
- Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
- Protection IP67 avec tubes d'objectif en option

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:	Lucid Vision Labs	Série de Caméras:	Triton™
-------------------	-------------------	--------------------------	---------

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):	67	Logement:	Full
-------------------	----	------------------	------

Capteur

Capteur:	Progressive Scan CMOS	Machine Vision Standard:	GigE Vision v2.0
-----------------	-----------------------	---------------------------------	------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	GigE, M12	GPIOs:	1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)	Orientation du Port d'Interface:	Back Panel
GPIO Connector Type:	8-pin M8		

Filetage & montage

Monture:	C-Mount
Filetage:	1/4-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-20 to +55
Température de Stockage (°C):	-30 to +60

Informations techniques

Produits

Type	Numéro de Modèle	Type de Capteur	Résolution (MegaPixels)	Connecteur	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
Monochrome Camera	TRI004S-MC	1/2.9"	0.40	GigE, M12	C-Mount	#13-709	€376,00	Contact
Color Camera	TRI004S-CC	1/2.9"	0.40	GigE, M12	C-Mount	#13-710	€376,00	Contact
Monochrome Camera	TRI005S-MC	1/1.7"	0.50	GigE, M12	C-Mount	#25-131	€464,00	Contact
Color Camera	TRI005S-CC	1/1.7"	0.50	GigE, M12	C-Mount	#25-132	€464,00	1 In Stock
Monochrome Camera	TRI016S-MC	1/2.9"	1.60	GigE, M12	C-Mount	#13-711	€412,00	4 In Stock
Color Camera	TRI016S-CC	1/2.9"	1.60	GigE, M12	C-Mount	#13-712	€412,00	2 In Stock
Monochrome Camera	TRI023S-MC	1/2.3"	2.30	GigE, M12	C-Mount	#13-713	€459,00	1 In Stock
Color Camera	TRI023S-CC	1/2.3"	2.30	GigE, M12	C-Mount	#13-714	€459,00	1 In Stock
Monochrome Camera	TRI028S-MC	2/3"	2.80	GigE, M12	C-Mount	#17-097	€615,00	1 In Stock
Color Camera	TRI028S-CC	2/3"	2.80	GigE, M12	C-Mount	#17-098	€615,00	2 In Stock
Monochrome Camera	TRI032S-MC	1/1.8"	3.20	GigE, M12	C-Mount	#13-715	€530,00	Contact
Color Camera	TRI032S-CC	1/1.8"	3.20	GigE, M12	C-Mount	#13-716	€530,00	9 In Stock
Monochrome Camera	TRI050S-MC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#12-757	€715,00	4 In Stock
Color Camera	TRI050S-CC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#12-758	€715,00	1 In Stock
Polarized Monochrome Camera	TRI050S-PC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#13-723	€2.120,00	Contact
Polarized Color Camera	TRI050S-QC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#13-724	€2.120,00	5 In Stock
Polarized Monochrome Camera	TRI050S1-PC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#19-625	€920,00	Contact
Polarized Color Camera	TRI050S1-QC	2/3"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#19-626	€920,00	Contact
Monochrome Camera	TRI051S-MC	1/1.8"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#18-484	€615,00	5 In Stock
Color Camera	TRI051S-CC	1/1.8"	5.00	GigE, M12	C-Mount	#18-483	€615,00	Contact

#17-101-RCD-05P Recertifié



Recertifié

No. de Stock: 17-101-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Tous les pièces
originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont
normalement en stock. Veuillez contacter
notre service clientèle pour connaître la
disponibilité exacte d'un article.

Les articles identifiés avec le logo de
recertification sont des articles qui ont été
retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent
être revendus en tant que nouveaux
composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage
d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures,
marques ou autres imperfections
superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la
spécification originale de fabrication
- Retours– L'article a été retourné dans
son état d'origine

Les produits recertifiés sont examinés et
réparés si nécessaire, avant d'être certifiés
conformes à toute utilisation par Edmund
Optics®. Du fait d'une faible quantité, les
articles recertifiés sont vendus au premier
venant. Toute imperfection sera indiquée dans
la description du produit et classifiée par le
tableau ci-dessous. Lorsque des produits
recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#)
d'Edmund Optics® reste inchangée.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la
rubrique Produits Réduits sur le site internet.

Composants		Cosmétique	
05	Tous les pièces originales incluses	P	Parfait
04	Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent		

Color Camera	TRI054S- CC	1/1.55"	5.40	GigE, M12	C-Mount	#17-101	€474,00	4 In Stock
Monochrome Camera	TRI064S- MC	1/1.8"	6.30	GigE, M12	C-Mount	#13-717	€412,00	1 In Stock
Color Camera	TRI064S- CC	1/1.8"	6.30	GigE, M12	C-Mount	#13-718	€412,00	1 In Stock
Monochrome Camera	TRI071S- MC	1.1"	7.10	GigE, M12	C-Mount	#17-099	€1.290,00	1 In Stock

Color Camera	TRI071S-CC	1.1"	7.10	GigE, M12	C-Mount	#17-100	€1.290,00	2 In Stock
Monochrome Camera	TRI081S-MC	2/3"	8.10	GigE, M12	C-Mount	#18-482	€920,00	1 In Stock
Color Camera	TRI081S-CC	2/3"	8.10	GigE, M12	C-Mount	#18-481	€920,00	1 In Stock
Monochrome Camera	TRI089S-MC	1"	8.90	GigE, M12	C-Mount	#13-725	€1.330,00	1 In Stock
Color Camera	TRI089S-CC	1"	8.90	GigE, M12	C-Mount	#13-726	€1.330,00	5 In Stock
Monochrome Camera	TRI122S-MC	1/1.7"	12.20	GigE, M12	C-Mount	#13-719	€474,00	2 In Stock

#13-719-RCD-05P Recertifié



Recertifié

No. de Stock: 13-719-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Tous les pièces
originales incluses, Parfait)

Produits Recertifiés

1 à 2 pièces de chaque article recertifié sont
normalement en stock. Veuillez contacter
notre service clientèle pour connaître la
disponibilité exacte d'un article.

Les articles identifiés avec le logo de
recertification sont des articles qui ont été
retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent
être revendus en tant que nouveaux
composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage
d'origine
- Imperfections Visuelles – Éraflures,
marques ou autres imperfections
superficielles mineures
- Réparation – L'article a été réparé à la
spécification originale de fabrication
- Retours – L'article a été retourné dans
son état d'origine

Les produits recertifiés sont examinés et
réparés si nécessaire, avant d'être certifiés
conformes à toute utilisation par Edmund
Optics®. Du fait d'une faible quantité, les
articles recertifiés sont vendus au premier
venant. Toute imperfection sera indiquée dans
la description du produit et classifiée par le
tableau ci-dessous. Lorsque des produits
recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#)
d'Edmund Optics® reste inchangée.

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la
rubrique Produits Réduits sur le site internet.

Composants		Cosmétique	
05	Tous les pièces originales incluses	P	Parfait
04	26 6BL, UK Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent		

Monochrome Camera TRI122S-MC 1/1.7" 12.20 GigE, M12 C-Mount

€453,60 1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com

Color Camera	TRI122S-CC	1/1.7"	12.20	GigE, M12	C-Mount	#13-720	€474,00	1 In Stock
Monochrome Camera	TRI120S-MC	1.1"	12.30	GigE, M12	C-Mount	#12-759	€1.770,00	1 In Stock
Color Camera	TRI120S-CC	1.1"	12.30	GigE, M12	C-Mount	#12-760	€1.770,00	2 In Stock
Monochrome Camera	TRI124S-MC	1/1.1"	12.30	GigE, M12	C-Mount	#18-480	€1.125,00	1 In Stock