

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Fenêtres Laser](#) / [Fenêtres Raie Laser](#)

TECHSPEC® Fenêtres Laser $\lambda/10$ Traitées Raie Laser



- Qualité de surface de 10-5
- Seuils de dommage laser aux longueurs d'onde de conception
- Diamètres de 12,5 à 76,2 mm disponibles
- [Substrats sans traitement disponibles](#)

Spécifications



Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Ouverture Utile (%):	90
Bords:	Fine Ground		


Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0
Qualité de Surface:	10-5

Informations techniques



NIR



Produits

Traitement	Substrat	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	12.50	3.00	#48-204	€69,53 €139,05 Prix sur Quantité	11 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#38-918	€139,05 Prix sur Quantité	16 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#38-921	€149,35 Prix sur Quantité	12 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	25.00	3.00	#48-205	€81,37 €162,74 Prix sur Quantité	8 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#38-923	€162,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#38-925	€228,66 Prix sur Quantité	5 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#38-928	€278,10 Prix sur Quantité	6 In Stock
Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#39-668	€139,05 Prix sur Quantité	6 In Stock
Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#39-670	€149,35 Prix sur Quantité	15 In Stock
Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#39-671	€162,74 Prix sur Quantité	Contact
Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#39-673	€228,66 Prix sur Quantité	13 In Stock
Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#39-675	€278,10 Prix sur Quantité	Contact

Laser V-Coat (343nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#27-040	€824,00 Prix sur Quantité	Contact
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	12.50	3.00	#48-206	€139,05 Prix sur Quantité	14 In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#38-936	€69,53 €139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#38-938	€149,35 Prix sur Quantité	6 In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	25.00	3.00	#48-207	€162,74 Prix sur Quantité	12 In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#38-942	€162,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#38-949	€228,66 Prix sur Quantité	3 In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#38-951	€69,53 €278,10 Prix sur Quantité	4 In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#39-681	€139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#39-683	€149,35 Prix sur Quantité	13 In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#39-684	€162,74 Prix sur Quantité	14 In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#39-688	€228,66 Prix sur Quantité	16 In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#39-690	€278,10 Prix sur Quantité	12 In Stock
Laser V-Coat (515nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#27-041	€824,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock

Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	12.50	3.00	#48-208	€139,05 Prix sur Quantité	7 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#38-966	€69,53 €139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#38-968	€149,35 Prix sur Quantité	8 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	25.00	3.00	#48-209	€162,74 Prix sur Quantité	13 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#38-969	€81,37 €162,74 Prix sur Quantité	15 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#38-973	€228,66 Prix sur Quantité	8 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#38-975	€278,10 Prix sur Quantité	5 In Stock
Laser V-Coat (980nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#39-702	€139,05 Prix sur Quantité	7 In Stock
Laser V-Coat (980nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#39-704	€149,35 Prix sur Quantité	6 In Stock
Laser V-Coat (980nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#39-705	€162,74 Prix sur Quantité	1 In Stock
Laser V-Coat (980nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#39-707	€228,66 Prix sur Quantité	6 In Stock
Laser V-Coat (980nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#39-710	€278,10 Prix sur Quantité	3 In Stock
Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#39-717	€139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#39-719	€149,35 Prix sur Quantité	10 In Stock

Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#39-720	€81,37 €162,74 Prix sur Quantité	14 In Stock
Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#39-722	€114,33 €228,66 Prix sur Quantité	14 In Stock
Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#39-724	€139,05 €278,10 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (1030nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#27-042	€824,00 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	12.50	3.00	#48-210	€139,05 Prix sur Quantité	12 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#38-982	€69,53 €139,05 Prix sur Quantité	8 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#38-984	€149,35 Prix sur Quantité	9 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	25.00	3.00	#48-211	€162,74 Prix sur Quantité	20+ In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#38-985	€162,74 Prix sur Quantité	14 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#38-988	€228,66 Prix sur Quantité	5 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#38-990	€278,10 Prix sur Quantité	4 In Stock
Laser V-Coat (1080nm)	Fused Silica	12.70	6.35	#11-397	€139,05 Prix sur Quantité	17 In Stock
Laser V-Coat (1080nm)	Fused Silica	19.10	6.35	#11-399	€149,35 Prix sur Quantité	9 In Stock
Laser V-Coat (1080nm)	Fused Silica	25.40	6.35	#11-400	€162,74 Prix sur Quantité	17 In Stock

Laser V-Coat (1080nm)	Fused Silica	38.10	6.35	#11-402	€228,66 Prix sur Quantité	9 In Stock
Laser V-Coat (1080nm)	Fused Silica	50.80	9.53	#11-404	€278,10 Prix sur Quantité	14 In Stock

[#38-933 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (355nm)	N-BK7	25.40	6.35		€57,68 €115,36	4 In Stock
-------------------------	-----------------------	-------	------	--	---------------------------	------------

[#38-963 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.

Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.

Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
est pas
nécessaire.

Laser V-
Coat
(532nm)

[N-BK7](#)

25.40

6.35

€52,53 ~~€105,06~~

14 In Stock



[#39-699 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.

Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.

Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
est pas
nécessaire.

Laser V-
Coat
(980nm)

[N-BK7](#)

25.40

6.35

€36,57 ~~€73,13~~

8 In Stock



[#38-977 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.

Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.

Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
est pas
nécessaire.

Laser V-
Coat
(1064nm)

[N-BK7](#)

12.70

6.35

€52,53 ~~€105,06~~

3 In Stock



[#11-453 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours.

Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

Laser V-Coat (1064nm)	N-BK7	38.10	6.35		€51,48 €102,95	1 In Stock
Laser V-Coat (266nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#20-437	€824,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
Laser V-Coat (355nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#20-444	€824,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
Laser V-Coat (532nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#20-449	€824,00 Prix sur Quantité	5 In Stock
Laser V-Coat (1064nm)	Fused Silica	76.20	12.70	#20-450	€824,00 Prix sur Quantité	4 In Stock



Edmund
optics | worldwide

Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com