

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Miroirs Optiques](#) /
 [Miroirs Plans](#) /
 [Miroirs Laser](#)

TECHSPEC® Miroirs Raie Laser Yb:YAG



- Réflectivité > 99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
- Seuils de dommage laser élevés garantis
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Également disponibles : [Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC®](#) et [Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):	<3	Surface Arrière:	Commercial Polish
------------------------	----	------------------	-------------------

Propriétés optiques

Qualité de Surface:	10-5	Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):	99.8
Planéité de Surface (P-V):	$\lambda/10$	Type de Traitement:	Dielectric
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)		

Informations techniques

Produits

Gamme de Longueur d'Onde (nm)	DWL (nm)	Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
339 - 346	343	6.35	-	4.00	45	#38-842	€125,66 Prix sur Quantité	4 In Stock
339 - 346	343	12.70	-	6.35	45	#38-843	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
339 - 346	343	19.10	-	6.35	45	#38-844	€151,41 Prix sur Quantité	10 In Stock
339 - 346	343	25.40	-	6.35	45	#38-845	€163,77 Prix sur Quantité	9 In Stock
339 - 346	343	38.10	-	6.35	45	#38-847	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
339 - 346	343	50.80	-	9.53	45	#38-849	€295,61 Prix sur Quantité	8 In Stock
339 - 346	343	-	6.35 x 6.35	3.18	45	#39-593	€132,87 Prix sur Quantité	7 In Stock
339 - 346	343	-	9.53 x 6.35	3.18	45	#39-594	€139,05 Prix sur Quantité	12 In Stock
339 - 346	343	-	12.7 x 12.7	6.35	45	#39-596	€144,20 Prix sur Quantité	13 In Stock
339 - 346	343	-	19.1 x 12.7	6.35	45	#39-597	€151,41 Prix sur Quantité	3 In Stock
339 - 346	343	-	25.4 x 25.4	6.35	45	#39-598	€168,92 Prix sur Quantité	5 In Stock
339 - 346	343	-	38.1 x 25.4	6.35	45	#39-599	€174,07 Prix sur Quantité	2 In Stock
339 - 346	343	6.35	-	4.00	0-45	#38-850	€139,05 Prix sur Quantité	9 In Stock
339 - 346	343	12.70	-	6.35	0-45	#38-851	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
339 - 346	343	19.10	-	6.35	0-45	#38-852	€163,77 Prix sur Quantité	20+ In Stock

339 - 346	343	25.40	-	6.35	0- 45	#38-853	€87,04 €174,07 Prix sur Quantité	16 In Stock
339 - 346	343	38.10	-	6.35	0- 45	#38-855	€203,94 Prix sur Quantité	8 In Stock
339 - 346	343	50.80	-	9.53	0- 45	#38-857	€306,94 Prix sur Quantité	7 In Stock
339 - 346	343	76.20	-	12.70	0- 45	#27-034	€759,11 Prix sur Quantité	Contact
339 - 346	343	-	6.35 x 6.35	3.18	0- 45	#39-601	€144,20 Prix sur Quantité	12 In Stock
339 - 346	343	-	9.53 x 6.35	3.18	0- 45	#39-603	€151,41 Prix sur Quantité	9 In Stock
339 - 346	343	-	12.7 x 12.7	6.35	0- 45	#39-604	€157,59 Prix sur Quantité	14 In Stock
339 - 346	343	-	19.1 x 12.7	6.35	0- 45	#39-605	€163,77 Prix sur Quantité	9 In Stock
339 - 346	343	-	25.4 x 25.4	6.35	0- 45	#39-607	€180,25 Prix sur Quantité	5 In Stock
339 - 346	343	-	38.1 x 25.4	6.35	0- 45	#39-610	€187,46 Prix sur Quantité	Contact
509 - 520	515	6.35	-	4.00	45	#38-871	€125,66 Prix sur Quantité	8 In Stock
509 - 520	515	12.70	-	6.35	45	#38-872	€139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
509 - 520	515	19.10	-	6.35	45	#38-873	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
509 - 520	515	25.40	-	6.35	45	#38-874	€81,89 €163,77 Prix sur Quantité	10 In Stock
509 - 520	515	38.10	-	6.35	45	#38-876	€96,82 €193,64 Prix sur Quantité	5 In Stock
509 - 520	515	50.80	-	9.53	45	#38-878	€177,37 €295,61 Prix sur Quantité	5 In Stock
509 - 520	515	-	6.35 x 6.35	3.18	45	#39-626	€132,87 Prix sur Quantité	6 In Stock
509 - 520	515	-	9.53 x 6.35	3.18	45	#39-627	€139,05 Prix sur Quantité	3 In Stock
509 - 520	515	-	12.7 x 12.7	6.35	45	#39-628	€144,20 Prix sur Quantité	17 In Stock

509 - 520	515	-	19.1 x 12.7	6.35	45	#39-629	€151,41 Prix sur Quantité	13 In Stock
509 - 520	515	-	25.4 x 25.4	6.35	45	#39-630	€168,92 Prix sur Quantité	3 In Stock
509 - 520	515	-	38.1 x 25.4	6.35	45	#39-631	€174,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
509 - 520	515	6.35	-	4.00	0- 45	#38-879	€139,05 Prix sur Quantité	20+ In Stock
509 - 520	515	12.70	-	6.35	0- 45	#38-880	€151,41 Prix sur Quantité	7 In Stock
509 - 520	515	19.10	-	6.35	0- 45	#38-881	€163,77 Prix sur Quantité	2 In Stock
509 - 520	515	25.40	-	6.35	0- 45	#38-882	€174,07 Prix sur Quantité	4 In Stock
509 - 520	515	38.10	-	6.35	0- 45	#38-884	€203,94 Prix sur Quantité	Contact
509 - 520	515	50.80	-	9.53	0- 45	#38-886	€306,94 Prix sur Quantité	2 In Stock
509 - 520	515	76.20	-	12.70	0- 45	#27-035	€759,11 Prix sur Quantité	2 In Stock
509 - 520	515	-	6.35 x 6.35	3.18	0- 45	#39-632	€72,10 €144,20 Prix sur Quantité	9 In Stock
509 - 520	515	-	9.53 x 6.35	3.18	0- 45	#39-633	€37,85 €151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
509 - 520	515	-	12.7 x 12.7	6.35	0- 45	#39-634	€157,59 Prix sur Quantité	20+ In Stock
509 - 520	515	-	19.1 x 12.7	6.35	0- 45	#39-635	€163,77 Prix sur Quantité	6 In Stock
509 - 520	515	-	25.4 x 25.4	6.35	0- 45	#39-636	€180,25 Prix sur Quantité	10 In Stock
509 - 520	515	-	38.1 x 25.4	6.35	0- 45	#39-638	€93,73 €187,46 Prix sur Quantité	7 In Stock
1020 - 1040	1030	6.35	-	4.00	45	#11-291	€31,42 €125,66 Prix sur Quantité	11 In Stock
1020 - 1040	1030	12.70	-	6.35	45	#11-292	€135,96 Prix sur Quantité	10 In Stock
1020 - 1040	1030	19.10	-	6.35	45	#11-293	€151,41 Prix sur Quantité	14 In Stock

1020 - 1040	1030	25.40	-	6.35	45	#11-294	€163,77 Prix sur Quantité	14 In Stock
1020 - 1040	1030	38.10	-	6.35	45	#11-295	€193,64 Prix sur Quantité	9 In Stock
1020 - 1040	1030	50.80	-	9.53	45	#11-296	€295,61 Prix sur Quantité	10 In Stock
1020 - 1040	1030	-	6.35 x 6.35	3.18	45	#11-297	€132,87 Prix sur Quantité	15 In Stock
1020 - 1040	1030	-	9.53 x 6.35	3.18	45	#11-298	€139,05 Prix sur Quantité	14 In Stock
1020 - 1040	1030	-	12.7 x 12.7	6.35	45	#11-299	€144,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
1020 - 1040	1030	-	19.1 x 12.7	6.35	45	#11-300	€151,41 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	-	25.4 x 25.4	6.35	45	#11-301	€84,46 €168,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	-	38.1 x 25.4	6.35	45	#11-302	€174,07 Prix sur Quantité	5 In Stock
1020 - 1040	1030	4.00	-	3.00	0- 45	#12-628	€119,48 Prix sur Quantité	11 In Stock
1020 - 1040	1030	6.35	-	4.00	0- 45	#11-303	€34,76 €139,05 Prix sur Quantité	15 In Stock
1020 - 1040	1030	12.70	-	6.35	0- 45	#11-304	€151,41 Prix sur Quantité	12 In Stock
1020 - 1040	1030	19.10	-	6.35	0- 45	#11-305	€163,77 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	25.40	-	6.35	0- 45	#11-306	€174,07 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	38.10	-	6.35	0- 45	#11-307	€203,94 Prix sur Quantité	3 In Stock
1020 - 1040	1030	50.80	-	9.53	0- 45	#11-308	€306,94 Prix sur Quantité	12 In Stock
1020 - 1040	1030	76.20	-	12.70	0- 45	#27-036	€759,11 Prix sur Quantité	7 In Stock
1020 - 1040	1030	-	6.35 x 6.35	3.18	0- 45	#11-309	€144,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	-	9.53 x 6.35	3.18	0- 45	#11-310	€151,41 Prix sur Quantité	2 In Stock

1020 - 1040	1030	-	12.7 x 12.7	6.35	0- 45	#11-311	€157,59 Prix sur Quantité	14 In Stock
1020 - 1040	1030	-	19.1 x 12.7	6.35	0- 45	#11-312	€163,77 Prix sur Quantité	10 In Stock
1020 - 1040	1030	-	25.4 x 25.4	6.35	0- 45	#11-313	€90,13 €180,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1020 - 1040	1030	-	38.1 x 25.4	6.35	0- 45	#11-314	€187,46 Prix sur Quantité	8 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com