


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bas](#)

TECHSPEC®

Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD



- Épaisseur réduite pour une GDD limitée
- Grandes plages de transmission et de réflexion
- Idéaux pour les applications de lasers ultrarapides
- Spécification GDD contrôlée en utilisant la métrologie interne

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Épaisseur (mm):		1.05 ±0.1	Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Propriétés optiques			
Angle d'Incidence (°):		45	Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:		Hard Coated	Transmission Polarisation-P (%): >80
Réflexion (%):		>97 Average Polarization	Transmission pour Lumière S-Polarisée (%): >80
Qualité de Surface:		60-40	Transmission (%): >85 Average Polarization
Front d'Onde Transmis, RMS:		λ/4	Facteur Pente (%): 3.00
Tolérance Coupure (%):		±2	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%): >95
Réflexion Polarisation-P (%):		>95	Spécification du Traitement: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Bande de Transmission (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	25.00	450.00	325 - 430	325 - 545	#13-996	€193,64 Prix sur Quantité	Contact
25.2 x 35.6	-	450.00	325 - 430	325 - 545	#14-008	€214,24 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.00	500.00	325 - 480	325 - 610	#13-997	€193,64 Prix sur Quantité	Contact
25.2 x 35.6	-	500.00	325 - 480	325 - 610	#14-009	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	600.00	400 - 580	400 - 795	#13-999	€193,64 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.2 x 35.6	-	600.00	400 - 580	400 - 795	#14-011	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	650.00	400 - 630	400 - 850	#14-001	€193,64 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.2 x 35.6	-	650.00	400 - 630	400 - 850	#14-012	€214,24 Prix sur Quantité	Contact
-	25.00	700.00	400 - 680	400 - 900	#14-002	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	700.00	400 - 680	400 - 900	#14-013	€214,24 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.00	750.00	400 - 725	400 - 990	#14-003	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	750.00	400 - 725	400 - 990	#14-014	€214,24 Prix sur Quantité	Contact
-	25.00	800.00	400 - 775	400 - 1050	#14-004	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	800.00	400 - 775	400 - 1050	#14-015	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	850.00	400 - 820	400 - 1110	#14-005	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	850.00	400 - 820	400 - 1110	#14-016	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock

-	25.00	900.00	465 - 865	465 - 1170	#14-006	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	900.00	465 - 865	465 - 1170	#14-017	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	950.00	495 - 912	495 - 1325	#14-030	€193,64 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.2 x 35.6	-	950.00	495 - 912	495 - 1235	#14-036	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#14-032	€193,64 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,050.00	546 - 1008	546 - 1365	#14-038	€214,24 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.00	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#14-033	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,100.00	572 - 1056	572 - 1430	#14-039	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.00	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#14-035	€193,64 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.2 x 35.6	-	1,200.00	624 - 1152	624 - 1560	#14-041	€214,24 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com