

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Composants Optiques de SCHOTT](#)

Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT See More by [SCHOTT](#)

[Optical Components](#)



- Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
- Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
- Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):	50.0 x 50.0 ±0.2	Ouverture Utile CA (mm):	48.5 x 48.5
Parallélisme (arcmin):	≤3	Bords:	Fine Grind
Biseau:	0.5 x 45°	Shape of Back Surface:	Plano

Propriétés optiques

Traitement:	Uncoated	Qualité de Surface:	60-40
--------------------	----------	----------------------------	-------

Informations techniques

Produits

Numéro de Verre/Filtre	Densité Optique OD	DWL (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
SCHOTT NG11	0.3	405	#21-366	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG5	0.5	405	#21-367	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG4	1.0	405	#21-368	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG3	2.0	405	#21-369	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG3	3.0	405	#21-370	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG11	0.3	633	#21-371	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG5	0.5	633	#21-372	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG4	1.0	633	#21-373	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG3	2.0	633	#21-374	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG9	3.0	633	#21-375	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG11	0.3	785	#21-376	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG5	0.5	785	#21-377	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG4	1.0	785	#21-378	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG9	2.0	785	#21-379	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours
SCHOTT NG9	3.0	785	#21-380	€177,16 Qté 10+ €158,62	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com