

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fibres Optiques](#)

Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation



- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles

Spécifications

Caractéristiques du produit

Slow Axis Alignment:

Aligned to Connector Key

Propriétés physiques et mécaniques

Matériau Jaquette:

Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing

Key Width:

2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):

0 to 70

Température de Stockage (°C):

-45 to 85

Informations techniques

Produits

Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Mode Field Diameter (nm)	NA	Connecteur	Longueur (m)	Numéro de Stock	Prix	Achat
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/PC	1	#25-953	€170,00 Prix sur Quantité	4 In Stock
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/PC	2	#25-954	€208,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/PC	1	#25-955	€180,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/PC	2	#25-956	€203,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	1	#25-957	€180,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	2	#25-958	€219,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	1	#25-959	€197,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC	2	#25-960	€219,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/PC	1	#25-961	€167,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/PC	2	#25-962	€194,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/PC	1	#25-963	€186,00 Prix sur Quantité	3 In Stock

620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/PC	2	#25-964	€235,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/PC	1	#25-965	€233,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/PC	2	#25-966	€271,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/APC	1	#25-967	€191,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/APC	2	#25-968	€208,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/APC	1	#25-969	€177,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/APC	2	#25-970	€203,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	1	#25-971	€191,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	2	#25-972	€219,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	1	#25-973	€191,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/APC	2	#25-974	€219,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/APC	1	#25-975	€189,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/APC	2	#25-976	€194,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/APC	1	#25-977	€213,00 Prix sur Quantité	1 In Stock

620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/APC	2	#25-978	€235,00 Prix sur Quantité	Contact
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/APC	1	#25-979	€242,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/APC	2	#25-980	€271,00 Prix sur Quantité	Contact
1440 - 1625	10.1 ± 0.4µm @ 1550nm	0.125	FC/PC to FC/APC	1	#25-981	€188,00 Prix sur Quantité	2 In Stock
1270 - 1625	9.3 ± 0.5µm @ 1300nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-982	€193,00 Prix sur Quantité	Contact
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-983	€199,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
970 - 1550	6.6 ± 0.5µm @ 980nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-984	€199,00 Prix sur Quantité	3 In Stock
770 - 1100	5.3 ± 1.0µm @ 850nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-985	€186,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
620 - 850	4.5 ± 0.5µm @ 630nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-986	€194,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
460 - 700	3.3 ± 0.5µm @ 515nm	0.12	FC/PC to FC/APC	1	#25-987	€238,00 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com