


[Tous les Produits](#) / [Caméras](#) / [Caméras Gigabit Ethernet](#)

## Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) See More by [Teledyne DALSA](#)



- Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42

## Spécifications

### Caractéristiques du produit

Fabricant:	Teledyne DALSA	Série de Caméras:	Genie Nano-10GigE
<b>Propriétés physiques et mécaniques</b>			
Dimensions (mm):	59 x 59 x 41 (excludes connectors and lens mount)	Poids (g):	183
Logement:	Full		
<b>Capteur</b>			
Taille de Pixel, H x V (µm):	2.50 x 2.50		
Capteur:	Progressive Scan CMOS	Type d'Obturateur:	Global
Profondeur de Pixel:	8/10 bit	Contrôle d'Exposition:	Automatic, Programmable, or via External Trigger
Gamme Dynamique (dB):	62.00	Machine Vision Standard:	GigE Vision v2.0
<b>Electrical</b>			
Consommation de Puissance (W):	12.5		
<b>Connectivité matérielle &amp; interfaçage</b>			
Interface:	10GigE (PoE)		
Connecteur:	5GigE, RJ45 with Screw Locks	GPIOs:	2 opto-isolated input, 3 opto-isolated output
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger	Orientation du Port d'Interface:	Back Panel
GPIO Connector Type:	6-pin Hirose (HR10)		
<b>Filetage &amp; montage</b>			
Monture:	M42-Mount		
Filetage:	1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#34-966</a>		
<b>Environnement &amp; durabilité</b>			
Température d'Utilisation (°C):	-20 to +60		
Température de Stockage (°C):	-30 to +60		

## **Informations techniques**

## Produits

Type	Numéro de Modèle	Type de Capteur	Résolution (MegaPixels)	Connecteur	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
Color Camera	G6-GC31-C6205	1.4"	37.70	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	<a href="#">#28-677</a>	€5.880,00	1 In Stock
Monochrome Camera	G6-GM31-M6205	1.4"	37.70	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	<a href="#">#28-678</a>	€5.670,00	1 In Stock
Color Camera	G6-GC31-C8205	APS-C	67.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	<a href="#">#28-679</a>	€7.030,00	Contact



### Recertifié

No. de Stock: 28-679-RCD-05P  
Recertified Code: 05P (Tous les pièces  
originales incluses. Parfait)

## Produits Recertifiés



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 : [www.edmund-optics.com](http://www.edmund-optics.com) notre service clientèle pour connaître la disponibilité exacte d'un article.

Telephone: 1-800-363-1992  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)

Les articles identifiés sont les suivants :

Les articles identifiés avec le logo de recertification sont des articles qui ont été

Recertification sont des articles qui ont été renvoyés à Edmund Optics® et qui ne

Les articles identifiés avec le logo de recertification sont des articles qui ont été retournés à Edmund Optics® et qui ne peuvent être revendus en tant que nouveaux composants pour les raisons suivantes:

- Boîte Ouverte – Il manque l'emballage d'origine
  - Imperfections Visuelles – Éraflures, marques ou autres imperfections superficielles mineures
  - Réparation – L'article a été réparé à la spécification originale de fabrication
  - Retours – L'article a été retourné dans son état d'origine

Color Camera	G6-GC31-C8205	APS-C	67.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund	€5.356,00	1 In Stock
--------------	---------------	-------	-------	------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------

Les produits recertifiés sont examinés et réparés si nécessaire, avant d'être certifiés conformes à toute utilisation par Edmund Optics®. Du fait d'une faible quantité, les articles recertifiés sont vendus au premier venant. Toute imperfection sera indiquée dans la description du produit et classifiée par le tableau ci-dessous. Lorsque des produits recertifiés sont achetés, la [politique de retour](#) d'Edmund Optics® reste inchangée.

€5,356.00

1 In Stock

Tous nos [produits recertifiés](#) sont listés dans la rubrique Produits Réduits sur le site internet

Composants		Cosmétique	
05	Tous les pièces originales incluses	P	Parfait
04	Pas de manuel	N	Imperfections/Éraflures mineures
03	Manuel et quelques accessoires manquent	J	Imperfections/Rayures majeures
02	Manuel et de nombreux accessoires manquent		

Monochrome Camera	G6-GM31-M8205	APS-C	67.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	<a href="#">#28-680</a>	€6.825,00	2 In Stock
-------------------	---------------	-------	-------	------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	------------