

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

0.83X Objective, 55mm WD

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfinitiTube FM-200 (1X), #58-310



Stock **#88-934** 1 In Stock

-

1

+

€280^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€280,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	Lens Accessory
-------	----------------

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG:	0.83X
------------------------------	-------

55.00	Distance de Travail (mm):
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™™ FMest utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ [#58-310](#) our [#58-309](#)) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FMpeut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line ([#58-313](#)) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10Xou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line ([#58-312](#)) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10Xou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".

Note: [Système standard](#) pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Informations techniques



System Includes	Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit	#58-311
Hitachi KP-D20B Camera	#55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only)	#56-522
Y-C Cable (6 ft.)	#39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter	#58-316
M-150 Fiber Optic Illuminator	#55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L)	#39-367
Fiber Optic Adapter	#38-944
Standard Boom Stand	#54-120
Rack & Pinion Mounting Plate	#54-123
C-Clamp with 1/4"-20 Mounting Hole	#57-788