

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## Objectif Nikon 100X CFI TU Plan Fluor BD

See More by [Nikon](#)



100X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

Stock **#29-228** **2 In Stock**

-

1

+

€4.470<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €4.470,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|                             | Numéro de Modèle:                                  |
| MUE42900                    |                                                    |
|                             | Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : |
| Focal Length: 200mm         |                                                    |
|                             | Type:                                              |
| Microscope Objective        |                                                    |
|                             | Style:                                             |
| Infinity Corrected          |                                                    |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Nikon                              | Fabricant:                           |
| Propriétés physiques et mécaniques |                                      |
| 53.90                              | Longueur de Filetage Extérieur (mm): |
| 40                                 | Diamètre Max. (mm):                  |
| 200.00                             | Poids (g):                           |
| Propriétés optiques                |                                      |
| 2.00                               | Distance Focale FL (mm):             |
| 100X                               | Grossisse-<br>ment:                  |
| 0.90                               | Ouverture Numérique NA:              |
| 0.15                               | Profondeur de champ (µm):            |
| 1.0                                | Distance de Travail (mm):            |
| 60                                 | Parfocal Length (mm):                |
| Filetage & montage                 |                                      |
| M32 x0.75                          | Filetage:                            |
| Conformité réglementaire           |                                      |
| <a href="#">Visionner</a>          | Certificate of Conformance:          |

## Description produit

- Lentille de Fresnel unique de Nikon
- Longue distance de travail
- Aberration chromatique fortement corrigée

Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail. Dotés de la lentille de Fresnel à phase de Nikon, ces objectifs présentent une aberration chromatique hautement corrigée pour des images nettes et claires. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 100X. Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail.