

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

Rétroéclairage Bleu à LED Haute Intensité, 101,6 x 101,6 mm

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Stock **#28-757** **1 In Stock**

- 1 + €955^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€955,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

BL2-0404470IC **Numéro de Modèle:**

50,000 **Durée de Vie LED (heures):**

4 **Nombre de Chaînes:**

LED Illuminator **Type d'Éclairage:**

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)

Advanced Illumination **Fabricant:**

Backlight **Géométrie:**

Constant **Mode d'Éclairage:**

Propriétés physiques et mécaniques

101.6 H x 101.6 W x 24.1 D **Dimensions (mm):**

Propriétés optiques

Blue **Couleur:**

470 **Longueur d'Onde (nm):**

Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads **Connecteur:**

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#66-855](#)
Europe: [#66-855](#)
Japan: [#89-513](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#66-855](#)

Environnement & durabilité

0 to 60 **Température d'Utilisation (°C):**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Fournissent un éclairage intense et uniforme
- Conception de profil réduit
- Différentes aires actives disponibles

Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination apportent un éclairage intense et uniforme sur toute une gamme de zones actives. Ayant une durée de vie de 50 000 heures et disposant d'une distribution de la lumière projetée de ±6% de la zone éclairée, ces rétroéclairages conviennent parfaitement à différentes applications industrielles. Ces rétroéclairages à LED se caractérisent par une conception à profil bas avec plusieurs options de zones actives disponibles. Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination sont proposés en blanc, bleu, vert, rouge et infrarouge. Les rétroéclairages sont disponibles en 72 H x 72 L x 12 P ou en 123 H x 123 L x 19 P.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.