

[Afficher tous les 41 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 1200nm, Diamètre de 50mm, OD 2, Filtre Passe Bas



TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

Stock

#67-293

FIN DE SÉRIE

1 In Stock

-

1

+

€215⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€215,00 prix unitaire
Qté 6-25	€194,00 prix unitaire
Qté 26-49	€184,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Shortpass Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

50.00 +0.0/-0.2

Diamètre (mm):

Épaisseur (mm):

5.00 ±0.1	
80.00	Ouverture Utile (%):
Propriétés optiques	
0	Angle d'Incidence (°):
≥2.0	Densité Optique OD:
1,200.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Traditional Coated	Traitement:
1290 - 1575	Bande de Coupure (nm):
40-20	Qualité de Surface:
>85	Transmission (%):
550 - 1150	Bande de Transmission (nm):
λ/4	Front d'Onde Transmis, P-V:
±3	Facteur Pente (%):
±2	Tolérance Coupure (%):
550 - 1575	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).




Description produit

- Brusque coupure de longueur d'onde
- Haute efficacité de transmission/rejet
- Substrat en silice fondue de précision

Nos Filtres Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour offrir une transition très soudaine de la transmission à la réflexion, les rendant extrêmement utiles pour de nombreuses applications. Disponibles dans toute une variété de longueurs d'ondes de coupure, ils sont parfaitement adaptés pour les applications par fluorescence, pour séparer des ordres spectraux et pour personnaliser les filtres passe-bandes lorsque combinés avec nos [Filtres Passe-Haut OD 2 TECHSPEC®](#). Les Filtres Passe-Bas OD 2 TECHSPEC® sont dotés d'une seule couche de traitement AR sur la surface arrière qui améliore l'efficacité globale de chaque filtre. Ces filtres sont conçus avec un substrat de précision en silice fondue.

Remarque : En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, nos coffrets peuvent être livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter kits@edmundoptics.com.

Informations techniques



Montures compatibles