


TECHSPEC[®] Séparateur de Faisceau Non Polarisant Raie Laser, 12,5 mm, 632 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Stock #35-962 11 In Stock

-

1

+

€270^{,89}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€270,89 prix unitaire
Qté 6-25	€217,33 prix unitaire
Qté 26-99	€198,79 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit


Non-Polarizing Beamsplitter	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Cube	Construction:
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1	Dimensions (mm):
Propriétés optiques	
±2	Déviati on de Faisceau (arcmin):
<0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces	Spécification du Traitement:
632	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
±5	Tolérance Réflexion/Transmission (%):
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
<45% ±5% @ DWL	Transmission (%):
<3% @ DWL	Ts-Tp :
1.50	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT


- Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
- Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
- Options Nd:YAG et HeNe

Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® permettent à l'utilisateur de diviser la lumière uniformément dans des chemins orthogonaux, sans se soucier de l'état de polarisation entrant. Ces cubes sont conçus avec un traitement métallique-diélectrique hybride qui produit une différence inférieure à 3% de transmission des lumières Polarisée S et Polarisée P. Ces cubes sont compatibles avec des lasers Nd:YAG et HeNe courants et sont disponibles avec trois options de traitements de séparateurs à 1064 nm, 632 nm et 532 nm. L'efficacité est renforcée par des traitements AR sur les faces d'entrée et de sortie présentant une réflexion < 0,25% par surface. Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® déplaceront un faisceau de moins de 2 arcmin, ce qui facilite leur intégration dans les applications d'alignement délicates.

INFORMATIONS TECHNIQUES



632.8nm



1064nm

