

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Cube Séparateur de Faisceau Non Polarissant Raie Laser, 12,5 mm, 532 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Stock #35-959 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €287⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€287,00 prix unitaire
Qté 6-25	€230,00 prix unitaire
Qté 26-99	€211,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Non-Polarizing Beamsplitter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective as needed

90 **Ouverture Utile (%):**

Cube **Construction:**

12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.1 **Dimensions (mm):**

Propriétés optiques

±2 **Déviatiion de Faisceau (arcmin):**

<0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces **Spécification du Traitement:**

532 **Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):**

±5 **Tolérance Réflexion/Transmission (%):**

Substrat: **N-BK7**

40-20 **Qualité de Surface:**

<45% ±5% @DWL **Transmission (%):**

<3% @DWL **|Ts-Tp|:**

1.50 **Power (fringes) @ 632.8nm:**

0.25 **Irregularity (fringes) @ 632.8nm:**

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Reach 219:
Conforme


Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit


- Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
- Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
- Options Nd:YAG et HeNe

Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® permettent à l'utilisateur de diviser la lumière uniformément dans des chemins orthogonaux, sans se soucier de l'état de polarisation entrant. Ces cubes sont conçus avec un traitement métallique-diélectrique hybride qui produit une différence inférieure à 3% de transmission des lumières Polarisée S et Polarisée P. Ces cubes sont compatibles avec des lasers Nd:YAG et HeNe courants et sont disponibles avec trois options de traitements de séparateurs à 1064 nm, 632 nm et 532 nm. L'efficacité est renforcée par des traitements AR sur les faces d'entrée et de sortie présentant une réflexion < 0,25% par surface. Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® déplaceront un faisceau de moins de 2 arcmin, ce qui facilite leur intégration dans les applications d'alignement délicates.

Informations techniques



632.8nm



1064nm

