

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

## 2.00X Objective, 18mm WD

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniTube FM-200 (1X), #58-310



Stock #55-402 **1 In Stock**

- 1 + €280<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€280,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Lens Accessory **Type:**

### Propriétés optiques

2X **Grossissement Primaire PMAG:**

Distance de Travail (mm):

18.00

## Capteur

Taille maximale du capteur:

2/3"

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)


## Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™: FM est utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ #58-310 ou #58-309) pour des applications où l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line (#58-313) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line (#58-312) fut conçu pour fonctionner avec une efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".

**Note:** [Système standard](#) pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

## Informations techniques



System Includes	Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit	<a href="#">#58-311</a>
Hitachi KP-D20B Camera	<a href="#">#55-837</a>
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only)	<a href="#">#56-522</a>
Y-C Cable (6 ft.)	<a href="#">#39-255</a>
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter	<a href="#">#58-316</a>
M-150 Fiber Optic Illuminator	<a href="#">#55-718</a>
Fiber Optic Light Guide (48" L)	<a href="#">#39-367</a>
Fiber Optic Adapter	<a href="#">#38-944</a>
Standard Boom Stand	<a href="#">#54-120</a>
Rack & Pinion Mounting Plate	<a href="#">#54-123</a>
C-Clamp with 1/4" Mounting Hole	<a href="#">#57-788</a>