


TECHSPEC®

Adaptateur pour Polariseurs Carrés de 25,0 mm, 50,0 mm de diamètre extérieur



25.0mm Square Polarizer Adapter, 50.0mm Outer Diameter

Stock **#12-837** 1 In Stock

-

1

+

€39<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €39,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Type d'Optique:                       |  |
| Square                                |  |
| Dimensions of Compatible Optics (mm): |  |
| 25.0 Sq.                              |  |
| Support de Polariseur Compatible:     |  |
| <a href="#">#11-147</a>               |  |

Propriétés physiques et mécaniques

|                          |
|--------------------------|
| Ouverture Utile CA (mm): |
|--------------------------|

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 22.0 |                                          |
| 0.7  | Épaisseur min. des optiques compatibles: |

| Conformité réglementaire |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
- Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
- Conçus pour contenir des polariseurs d'un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
- Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm

Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer facilement des polariseurs ou retardeurs dans des systèmes optiques de monture C, S ou T. Les supports sont conçus pour permettre au polariseur de pivoter de 90° tandis que le corps principal du support reste en place. La rotation en douceur assurée par le levier attaché permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'orientation de l'axe de polarisation dans le système. Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC peuvent contenir des polariseurs de 12,5, 20, 25 ou 50 mm de diamètre et d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 9 mm. Ces supports sont idéaux pour ajouter rapidement et efficacement une polarisation aux systèmes de montage C, S ou T. Utilisez les adaptateurs [#12-836](#) ou [#12-837](#) pour monter des polariseurs carrés de 12,5 mm ou de 25 mm, respectivement.

**Remarque :** La partie femelle du support doit être retirée lors de l'installation de polariseurs de 12,5, 25 ou 50 mm à l'aide d'une [Clé Allen](#). Pour [#90-621](#), l'anneau de retenue doit être retiré à l'aide d'une [clé de serrage](#) lors du montage d'un polariseur de 20 mm.