

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## 25/25.4mm, Mounting Cell



25.4mm, Mounting Cell, #56-760

Stock **#56-760** 20+ In Stock

-

1

+

€27<sup>25</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €27,25 prix unitaire             |
| Qté 10-25         | €24,60 prix unitaire             |
| Qté 26-49         | €23,40 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Fixed

Type:

Circular

Type d'Optique:

### Propriétés physiques et mécaniques

Construction:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Black Anodized Aluminum                   |                  |
| Max. Thickness of Compatible Optics (mm): | 3.2              |
| Cell Diameter (mm):                       | 30.0             |
| Filetage & montage                        |                  |
| Taille des optiques compatibles (mm):     | 25.0 - 25.4      |
| Cell Thickness (mm):                      | 5.0              |
| Conformité réglementaire                  |                  |
| RoHS 2015:                                | Dispensé         |
| Certificate of Conformance:               | Visionner        |
| Reach 247:                                | Contains SVHC(s) |

## Description produit

- Permettent l’empilement de 3 à 5 filtres
- Aluminium anodisé noir
- **Tiges** et **Supports de Tiges** requis pour le montage

Les Porte-Filtres Multiples Fixes sont idéaux pour l'utilisation avec des filtres de densité neutre dans les applications d'empilage. La cellule de montage maintient le filtre de diamètre "F" en place à l'aide d'un anneau de retenue. La cellule de montage s'insère solidement dans le porte-filtres. Les Porte-Filtres Multiples Fixes peuvent également accueillir des filtres non montés de diamètre "A". Un porte-filtre et une cellule de montage sont nécessaires pour un système d'empilage complet, tel que celui illustré dans l'image du produit. Ces montures sont fabriquées en aluminium anodisé noir et sont optimaux pour le montage de 3 ou 5 optiques circulaires.


Des **Tiges** et **Supports de Tiges** sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

## Informations techniques


| Stock No. | A    | B    | C    | D   | No. of Slots | No. of Cell Slots |
|-----------|------|------|------|-----|--------------|-------------------|
| #55-006   | 30mm | 50mm | 34mm | 5mm | 4            | 3                 |
| #55-007   | 50mm | 70mm | 44mm | 5mm | 5            | 5                 |

| Stock No. | F      | G      | H    |
|-----------|--------|--------|------|
| #56-759   | 12.7mm | 10.2mm | 30mm |
| #55-008   | 25mm   | 22.5mm | 30mm |
| #56-760   | 25.4mm | 22.9mm | 30mm |
| #55-009   | 50mm   | 47mm   | 52mm |

Multiple Filter Holder



Mounting Cell



Units: mm

