

Français

English

Deutsch

Português

Русский

한국어

日本語

中国語

हिन्दी

ไทย

Indonesian

Tagalog

Filipino

Malay

Malayalam

Tamil

Urdu

Punjabi

Sinhala

Telugu

Kannada

Marathi

Gujarati

Hindi

Assamese

Odia

Bengali

Sanskrit

Malayalam

Tamil

Urdu

Punjabi

Sinhala

Telugu

Kannada

Marathi

Gujarati

Hindi

Assamese

Odia

Bengali

Sanskrit

Edmund
optics | worldwide

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

2.50X Objective, 14mm WD

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfinitiTube FM-200 (1X), #58-310



Stock **#89-746** **1 In Stock**

- 1 + €416⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€416,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	Lens Accessory
-------	----------------

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG:	2.5X
------------------------------	------

14.00	Distance de Travail (mm):
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™; FMest utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ [#58-310](#) our [#58-309](#)) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FMpeut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line ([#58-313](#)) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10Xou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line ([#58-312](#)) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10Xou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".

Note: [Système standard](#) pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Informations techniques



System Includes	Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit	#58-311
Hitachi KP-D20B Camera	#55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only)	#56-522
Y-C Cable (6 ft.)	#39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter	#58-316
M-150 Fiber Optic Illuminator	#55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L)	#39-367
Fiber Optic Adapter	#38-944
Standard Boom Stand	#54-120
Rack & Pinion Mounting Plate	#54-123
C-Clamp with 1/4-20 Mounting Hole	#57-788