

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Monture cinématique 25/25,4 mm trois vis



25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws, #58-860

Stock #58-860 15 In Stock

-

1

+

€114⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€114,00 prix unitaire
Qté 5-9	€102,60 prix unitaire
Qté 10+	€94,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:

Square

Type:

Adjustable - Tip-Tilt

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.9 x22.9	
	Construction: Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
0.25	Pas de la vis d'ajustement :
	Course (mm):
Z-Axis: 8	

Filetage & montage	
	Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4	
	Compatible Post:
M4 x0.7, 8-32	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Reach 224:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Ecrrous d'ajustement 100 TPI
- Insertions pour facilité de manipulation
- Gamme d'inclinaison: ±5°

Nos Montures Optiques Cinématiques Carrées TECHSPEC® permettent l'ajustement précis de composants optiques. Chaque monture est équipée de vis de réglage haute précision, en version de deux ou trois vis, pour contrôler l'inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l'axe optique. Montures Optiques Cinématiques Carrées TECHSPEC® ont des écrous de blocage à pointe en nylon (clé hexagonale de 1,5 mm incluse) afin d'éviter d'endommager les optiques, et des entailles incorporées permettent de placer les composants optiques de manière pratique et précise.

Les matériaux de construction garantissent la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour toutes les surfaces de contact des vis de réglage, et une graisse d'amortissement spécialement conçue assure un mouvement en douceur. Les molettes de réglage sont amovibles pour un réglage motorisé ou par une clé Allen (clé de 2 mm). Le kit de visserie inclus contient les vis de fixation des tiges et les clés Allen appropriées pour le réglage.

Ces montures sont conçues pour se connecter à nos [Tiges Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC®](#). Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou taraudé M4 ou 8-32 est disponible pour recevoir la vis de montage de tiges.

Les [Accessoires de Monture Optique TECHSPEC®](#) sont disponibles pour intégrer facilement les Montures Optiques Cinématiques TECHSPEC® dans une variété de configurations d'applications.