

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales



25.4mm Side Flange Direct Mount, #36-414

Stock **#36-414** 20+ In Stock

-

1

+

€71⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€71,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed	Type:
Circular	Type d'Optique:
Side Flange	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.0	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	

	Hauteur au centre (mm):
25.4	

Filetage & montage

	Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4	
	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
1.0 - 14.0	

	Filetage de Barillet:
ID1 (1.035" x40 TPI)	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Reach 224:
Conforme	


	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit


- Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
- Hauteur de Centre de 25,4 mm
- Conception Compacte

Le Montage Direct et Compact TECHSPEC® permettent le monter directement sur une table ou une platine optique. Ces montures conservent une hauteur au centre de 25,4 mm qui permet une intégration parfaite de l'utilisation en laboratoire à l'utilisation OEM. Disponibles pour des optiques ayant un diamètre de 25,4 mm et 12,7 mm ou des cubes séparateurs de 25 mm, ces composants fournissent une méthode tout-en-un et pratique pour le montage optique. Notre Montage Direct et Compact TECHSPEC® éliminent l'inutile cote de tolérance de la tige et des porteurs de tige conventionnels, avec une perpendicularité < 4 arcmin du logement pour lentilles jusqu'à la base. Le montage direct est idéal avec des Montures Cinématiques TECHSPEC®, et la construction en aluminium et la hauteur au centre de 25,4 mm permettent une intégration dans les applications les plus exigeantes.


Informations techniques




Side Flange Type (#36-414 & #36-418)



Cube Beamsplitter Type (#36-415)



L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation



L-Slot Type (#36-410 & #36-416)

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
 - Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
 - Tolérances serrées et géométries complexes
 - Production évolutive – du prototype à la série
- En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).