

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, 25 mm



25mm CA Series Fixed Focal Length Lens



Stock #11-318 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €910⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€910,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

CA Series **Product Family:**
Fixed Focal Length Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
93.65	Longueur (mm):
52	Diamètre Max. (mm):
52	Diamètre Externe (mm):
0	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°

Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
50.0°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
38.0°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
32.1°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
29.2°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
20.2°

Cercle Image Max. (mm):
27.90

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.019

Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (9)

Distance Focale FL (mm):
25.00

Distance de Travail (mm):
200 - ∞

Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16

Spécification du Traitement:
M4 MgF₂

Position de la Pupille d'Entrée (mm):
39.64

Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
47.46

Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-8.15

Distorsion maximum (%):
5.8

Position de la Pupille de Sortie (mm):
-56.88

Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

APS-C	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M52 x 0.75 (Male)	Filetage Filtre:
TFL-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 235:
[Conforme](#)

Description produit

- Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL ou de monture M40
- Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
- Distances focales de 35 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA (Compact APS) TECHSPEC® sont conçus pour les capteurs grand format à haute résolution. Couvrant les capteurs au format APS-C avec un cercle de l'image de 28 mm, ces objectifs sont équipés d'une monture TFL. Les montures TFL sont dotés d'un filetage M35 x 0,75 avec une distance de bride de 17,5 mm et offrent la même distance de bride, la même robustesse et la même facilité d'utilisation qu'une monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® offrent une taille compacte tout en s'adaptant aux capteurs grand format, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle et [d'automatisation industrielle](#).

Ces objectifs ont remporté la [2e place de l'Inspect Award 2020](#) et le [Silver-Level 2020 VSD Innovators Award](#).