

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, 25 mm



25mm CA Series Fixed Focal Length Lens



Stock #11-318 20+ In Stock

-

1

+

€910^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€910,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

CA Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
93.65	Longueur (mm):
52	Diamètre Max. (mm):
52	Diamètre Externe (mm):
0	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 50.0° Vertical: 38.0° Diagonal: 61.5°	
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 50.0°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 38.0°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 32.1°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 29.2°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 20.2°	
Cercle Image Max. (mm): 27.90	
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.019	
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (9)	
Distance Focale FL (mm): 25.00	
Distance de Travail (mm): 200 - ∞	
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/16	
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂	
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 39.64	
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 47.46	
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -8.15	
Distorsion maximum (%): 5.8	
Position de la Pupille de Sortie (mm): -56.88	
Lens Wavelength Range: VIS	

Capteur

APS-C	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M52 x0.75 (Male)	Filetage Filtre:
TFL-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL ou de monture M40
- Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
- Distances focales de 35 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA (Compact APS) TECHSPEC® sont conçus pour les capteurs grand format à haute résolution. Couvrant les capteurs au format APS-C avec un cercle de l'image de 28 mm, ces objectifs sont équipés d'une monture TFL. Les montures TFL sont dotés d'un filetage M35 x 0,75 avec une distance de bride de 17,5 mm et offrent la même distance de bride, la même robustesse et la même facilité d'utilisation qu'une monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® offrent une taille compacte tout en s'adaptant aux capteurs grand format, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle et [d'automatisation industrielle](#).

Ces objectifs ont remporté la [2e place de l'Inspect Award 2020](#) et le [Silver-Level 2020 VSD Innovators Award](#).

;