

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, Monture M40, 25 mm



25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens



Stock #29-259 20+ In Stock

-

1

+

€910^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€910,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
CA Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:
High Performance Lens	Imaging Lens Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
93.65	Longueur (mm):
52	Diamètre Max. (mm):
52	Diamètre Externe (mm):
0	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques

50.0°	Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C:
38.0°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
32.1°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
29.2°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
20.2°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
27.90	Cercle Image Max. (mm):
0.019	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
10 (9)	Nombre d'Éléments (Groupes):
25.00	Distance Focale FL (mm):
200 - ∞	Distance de Travail (mm):
Horizontal: 50.0° Vertical: 38.0° Diagonal: 61.5°	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/2.8 - f/16	Ouverture (f/#):
λ/4 MgF ₂	Traitement:
λ/4 MgF ₂	Spécification du Traitement:
39.64	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
47.46	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-8.15	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
5.8	Distorsion maximum (%):
-56.88	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur

APS-C	Taille maximale du capteur:
2.74	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M52 x0.75 (Female)	Filetage Filtre:
M40 x0.75	Monture:

Environnement & durabilité

-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team	Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Description produit

- Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL ou de monture M40
- Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
- Distances focales de 35 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA (Compact APS) TECHSPEC® sont conçus pour les capteurs grand format à haute résolution. Couvrant les capteurs au format APS-C avec un cercle de l'image de 28 mm, ces objectifs sont équipés d'une monture TFL. Les montures TFL sont dotés d'un filetage M35 x 0,75 avec une distance de bride de 17,5 mm et offrent la même distance de bride, la même robustesse et la même facilité d'utilisation qu'une monture C. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC® offrent une taille compacte tout en s'adaptant aux capteurs grand format, ce qui les rend idéaux pour les applications de vision industrielle et [d'automatisation industrielle](#).

Ces objectifs ont remporté la [2e place de l'Inspect Award 2020](#) et le [Silver-Level 2020 VSD Innovators Award](#).