


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

## Réticule de Contact, Différentes Échelles, 27 mm de dia.



#30-585 Multi-Scale



Stock #30-585 **14 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €77<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-4    | €77,00 prix unitaire             |
| Qté 5-9    | €72,40 prix unitaire             |
| Qté 10+    | €69,00 prix unitaire             |
| Need More? | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Multi Scale

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

|             |   |
|-------------|---|
| 27.00 ±0.05 | <b>Diamètre (mm):</b>                     |
| 2.28 ±0.127 | <b>Épaisseur (mm):</b>                    |
| ±2          | <b>Précision Linéaire (µm):</b>           |
| 0.25        | <b>Centrage (mm):</b>                     |
| 25.00       | <b>Épaisseur de Ligne (µm):</b>           |
| ±13         | <b>Tolérance Épaisseur de Ligne (µm):</b> |

## Propriétés optiques

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| ±1     | <b>Tolérance Angulaire (arcsec):</b> |
| 60-40  | <b>Qualité de Surface:</b>           |
| 3 - 4λ | <b>Planéité de Surface (P-V):</b>    |

## Conformité réglementaire

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>RoHS 2015:</b>                  |
| <a href="#">Visionner</a> | <b>Certificate of Conformance:</b> |
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>Reach 240:</b>                  |

## Description produit

### Scales:

20mm in 0.5mm  
10mm in 0.1mm  
1mm in 0.05mm  
0.5" in 0.005"  
1/8" in 1/64"  
90°e scale in 0.5°, 80-90° in 0.1°

- Plus grande stabilité que les films
- Motifs de chrome à faible réflexion
- Styles impérial ou métrique

Les Réticules de Contact Multi-Échelles offrent une plus grande stabilité que les réticules à film qui peuvent se plier, se déformer et être facilement endommagés. Les motifs de ces réticules sont des dépôts de chrome à faible réflexion pour un contraste élevé et une bonne lisibilité. Les marquages se trouvent à l'extérieur du réticule, de sorte que les échelles sont toujours en contact direct avec l'objet observé. Les repères des Réticules de Contact Multi-Échelles fournissent une mise au point optimale et des mesures précises. Nos réticules de 27 mm de diamètre à utiliser avec nos [comparateurs 6X et 9X](#) et nos réticules de 26 mm et 35 mm de diamètre à utiliser avec nos [Loupes de Mesure Peak](#) et nos [Grossisseurs Éclairés Peak](#). Veuillez tenir compte du champ de vision spécifié pour les grossisseurs avant de choisir une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision de 5/8" (16 mm) d'un comparateur 12X peut ne pas convenir à un réticule ayant une échelle de 3/4" (20 mm) si l'on a besoin de la pleine échelle.