


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

## Réticule de Contact, Différentes Échelles, 26 mm de dia.



Multi-Scale

Stock **#62-240** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €77.<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €77,00 prix unitaire             |
| Qté 5-9           | €72,40 prix unitaire             |
| Qté 10+           | €69,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Multi Scale **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

26.00 ±0.125 **Diamètre (mm):**

**Épaisseur (mm):**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1.50 ±0.10                      |   |
| ±2                              | <b>Précision Linéaire (µm):</b>           |
| 0.25                            | <b>Centrage (mm):</b>                     |
| 25.00                           | <b>Épaisseur de Ligne (µm):</b>           |
| ±13                             | <b>Tolérance Épaisseur de Ligne (µm):</b> |
| <b>Propriétés optiques</b>      |   |
| ±1                              | <b>Tolérance Angulaire (arcsec):</b>      |
| 60-40                           | <b>Qualité de Surface:</b>                |
| 3 - 4λ                          | <b>Planéité de Surface (P-V):</b>         |
| <b>Conformité réglementaire</b> |   |
| <a href="#">Conforme</a>        | <b>RoHS 2015:</b>                         |
| <a href="#">Visionner</a>       | <b>Certificate of Conformance:</b>        |
| <a href="#">Conforme</a>        | <b>Reach 240:</b>                         |

## Description produit

### Scales:

20mm in 0.5mm  
10mm in 0.1mm  
1mm in 0.05mm  
0.5" in 0.005"  
1/8" in 1/64"  
90°e scale in 0.5°, 80-90° in 0.1°

- Plus grande stabilité que les films
- Motifs de chrome à faible réflexion
- Styles impérial ou métrique

Les Réticules de Contact Multi-Échelles offrent une plus grande stabilité que les réticules à film qui peuvent se plier, se déformer et être facilement endommagés. Les motifs de ces réticules sont des dépôts de chrome à faible réflexion pour un contraste élevé et une bonne lisibilité. Les marquages se trouvent à l'extérieur du réticule, de sorte que les échelles sont toujours en contact direct avec l'objet observé. Les repères des Réticules de Contact Multi-Échelles fournissent une mise au point optimale et des mesures précises. Nos réticules de 27 mm de diamètre à utiliser avec nos [comparateurs 6X et 9X](#) et nos réticules de 26 mm et 35 mm de diamètre à utiliser avec nos [Loupes de Mesure Peak](#) et nos [Grossisseurs Éclairés Peak](#). Veuillez tenir compte du champ de vision spécifié pour les grossisseurs avant de choisir une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision de 5/8" (16 mm) d'un comparateur 12X peut ne pas convenir à un réticule ayant une échelle de 3/4" (20 mm) si l'on a besoin de la pleine échelle.