

TECHSPEC[®] Plateau Rotatif 30mm, Métrique



Stock **#66-513** 5 In Stock

-

1

+

€373^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€373,00 prix unitaire
Qté 3+	€325,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Remarque:
[Bottom adapter plate](#), sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Rotary	
	Guide System:
Slide-Fit	
Taille de Plateau (mm):	
30 Dia.	
Course (°):	
±5 (Fine), 360 (Coarse)	
Concentricité (µm):	
20	
Construction:	
Aluminium Stage	
Incréments (arcmin):	
120	
Capacité de Charge (kg):	
1	
Parallélisme (µm):	
30	
Poids (kg):	
0.1	
Wobble (µm):	
20	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Metric Mcrometer	

Filetage & montage

	Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M2 x0.4	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecrou de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d'un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d'un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s'intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques

