

TECHSPEC® Plateau Rotatif 40mm, Impérial



Stock #66-514 **2 In Stock**

- 1 + €412^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-2 | €412,00 prix unitaire |
| Qté 3+ | €359,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
English

Remarque:
Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Rotary | Guide System: |
| Slide-Fit | |
| 40 Dia. | Taille de Plateau (mm): |
| ±5 (Fine), 360 (Coarse) | Course (°): |
| 50 | Concentricité (µm): |
| Aluminium Stage | Construction: |
| 10 | Incréments (arcmin): |
| 1.5 | Capacité de Charge (kg): |
| 30 | Parallélisme (µm): |
| 0.1 | Poids (kg): |
| 20 | Wobble (µm): |

Connectivité matérielle & interfaçage

| | |
|-------------------|-------------------|
| Metric Micrometer | Mécanisme: |
|-------------------|-------------------|

Filetage & montage

| | |
|----------------------|------------------|
| (1) 1/4-20, (8) 2-56 | Filetage: |
|----------------------|------------------|

Conformité réglementaire

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Dispensé | RoHS 2015: |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Contains SVHC(s) | REACH 241: |

Description produit

- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecou de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d'un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d'un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s'intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques



