

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Plateau Rotatif 40mm, Impérial



Stock #66-514 4 In Stock

-

1

+

€412^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€412,00 prix unitaire
Qté 3+	€359,90 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Remarque:

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Rotary	
Slide-Fit	Guide System:
40 Dia.	Taille de Plateau (mm):
±5 (Fine), 360 (Coarse)	Course (°):
50	Concentricité (µm):
Aluminium Stage	Construction:
10	Incréments (arcmin):
1.5	Capacité de Charge (kg):
30	Parallélisme (µm):
0.1	Poids (kg):
20	Wobble (µm):

Connectivité matérielle & interfaçage

Metric Mcrometer	Mécanisme:
------------------	------------

Filetage & montage

(1) ¼-20, (8) 2-56	Filetage:
--------------------	-----------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecroû de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d'un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d'un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s'intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques



