

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Rétroréflecteur à Coins de Cube en Silice Fondue Monté, Traité Aluminium Protégé, 50,8 mm de dia.



Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

Stock **#15-822** 2 In Stock

-

1

+

€690⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€690,00 prix unitaire
Qté 6-25	€555,00 prix unitaire
Qté 26-49	€515,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Retroreflector

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

+0.0/-0.1	Tolérance Diamètre (mm):
50.8	Diamètre Interne (mm):
63.5	Diamètre Externe (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25	Tolérance Logement (mm):

Propriétés optiques

±3	Déviation de Faisceau (arcsec):
Aluminum with protective overcoat	Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
Left-Handed	Orientation de l'Image:
Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI	Spécification du Traitement:
180	Déviation du Faisceau (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.20	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

Filetage & montage

(2) 1/4-20 Tapped Holes	Filetage:
-------------------------	-----------


Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit


- Trous taraudés 1/4-20 pour le montage facile
 - Excellente transmission dans l'UV
 - Idéaux pour l'arpentage et l'alignement
 - Également disponibles [non montées](#)
- Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés TECHSPEC® sont pré-montés dans des logements en aluminium anodisé avec deux 1/4-20 trous taraudés pour une intégration facile dans les systèmes optiques. Les rétroreflecteurs à coins de cube sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Les miroirs ne le font qu'à un angle d'incidence normal, ce qui fait que les rétroreflecteurs à coins de cube sont mieux adaptés aux applications où l'alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés TECHSPEC sont idéaux pour les applications de prototypage ou de recherche qui nécessitent des solutions de montage pratiques et durables. Ces rétroreflecteurs montés offrent une excellente transmission dans l'UV.

Informations techniques



Stock No.	Inner Diameter ID	Outer Diameter OD	H	X
#15-817	12.7	31.75	11.73	18.08
#15-818	12.7	31.75	11.73	18.08
#15-819	25.4	38.10	20.62	26.98

#15-820	25.4	38.10	20.62	26.98
#15-821	50.8	63.50	39.95	46.30
#15-822	50.8	63.50	39.95	46.30



Units: mm