

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Base Magnétique Métrique Carrée de 40 mm



#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

Stock **#19-286** 9 In Stock

-

1

+

€143<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €143,00 prix unitaire            |
| Qté 10+           | €128,70 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Metric                                                         | Type:     |
|                                                                | Remarque: |
| The permanent magnet is turned on and off by a switching lever |           |

Propriétés physiques et mécaniques

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 20.00 | Épaisseur (mm): |
|-------|-----------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 40.00             | Largeur (mm): |
| 0.22              | Poids (kg):   |
| Anodized Aluminum | Construction: |

|       |                |
|-------|----------------|
| 40.00 | Longueur (mm): |
|-------|----------------|

Filetage & montage

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| (8) M2 x0.4, (4) M3 x0.5, (1) M6 x1.0 | Filetage: |
|---------------------------------------|-----------|

Propriétés des matériaux

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 49 | Force Magnétique (N): |
|----|-----------------------|

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les [platines TECHSPEC®](#)

Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC® sont idéales pour placer facilement les composants et les sous-ensembles de systèmes de paillasse n'importe où sur une table de laboratoire. Conçues pour compléter nos [Platines TECHSPEC](#), ces bases magnétiques n'ajoutent que 20 mm de hauteur, permettant une intégration facile sans compensation de la hauteur des autres optiques et sous-ensembles. Des aimants commutables de 49 ou 196N permettent de fixer facilement les sous-ensembles en place et de les retirer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Les Bases Magnétiques à Profil Bas TECHSPEC partagent les mêmes schémas de trous que nos Platines TECHSPEC.