

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

## Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 5 mm



MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

Stock #64-867 **2 In Stock**

- 1 + €394<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€394,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses **Series:**  
Fixed Focal Length Lens **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

Variable **Option Iris:**  
Longueur (mm):

45.50	
44.50	<b>Diamètre Max. (mm):</b>
44.5	<b>Diamètre Externe (mm):</b>
102.00	<b>Poids (g):</b>
3.00	<b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b>

## Propriétés optiques

150.00	<b>Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):</b>
65.50°	<b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":</b>
8.00	<b>Cercle Image Max. (mm):</b>
5.00	<b>Distance Focale FL (mm):</b>
100 - 900	<b>Distance de Travail (mm):</b>
f/1.4 - f/16	<b>Ouverture (f/#):</b>
-0.48	<b>Distorsion maximum (%):</b>
VIS	<b>Lens Wavelength Range:</b>

## Capteur

1/2"	<b>Taille maximale du capteur:</b>
6.20	<b>Pixel Size (µm):</b>

## Filetage & montage

M43.0 x 0.75	<b>Filetage Filtre:</b>
C-Mount	<b>Monture:</b>

## Conformité réglementaire

<a href="#">Dispensé</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 224:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>

## Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
- Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagerie à haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d'espace exigeantes. Les objectifs complètent la résolution de nombreuses caméras MegaPixels aux formats 1/2" ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l'iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'[automatisation industrielle](#), l'inspection et le travail macro.

**Remarque :** Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

## Informations techniques

### #64-867 5mm Megapixel Fixed Focal Length Lens



