

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 6,25mm, Traitement Aluminium Amélioré, Miroir à Angle Droit N-BK7



Stock **#48-383** [CONTACT](#)

-

1

+

€84^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€84,00 prix unitaire
Qté 6-25	€67,00 prix unitaire
Qté 26-49	€63,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Right Angle Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:

Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):

7.96 x 5.63

±0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
8.80	Longueur de l'Hypoténuse (mm):
6.25	Longueur des Côtés (mm):

Propriétés optiques

0.45 - 0.65	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
Metal	Type de Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)	Traitement:
450 - 650	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
N-BK7	Substrat: □
±2	Tolérance Angulaire (arcmin):
R _{avg} >95% @450 - 650nm	Spécification du Traitement:
20-10	Qualité de Surface:
0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns	Damage Threshold, Reference: □
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 251:

Description produit


• Refléchissent la lumière à 90°

• Parfaits pour aligner le système

• Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles

Les Miroirs à Angle Droit (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré, or protégé ou argent protégé. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique. Les miroirs sont conçus avec un substrat N-BK7. Les miroirs à angle droit réfléchissent la lumière incidente à 90°, sont faciles à monter et sont essentiels dans de nombreux systèmes optiques. Les Miroirs à Angle Droit (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont idéaux pour les applications nécessitant un alignement de précision et des performances élevées.

Informations techniques



Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

;