

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

600 x 900mm, Metric Lab Table

See More by [TMC](#)



Stock **#55-251** [CONTACT](#)

-

1

+

€1.590⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.590,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Metric	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
50.00	Épaisseur (mm):
	Longueur (mm):

900.00	
600.00	Largeur (mm):
	Construction: Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
≤3	Aire cellulaire du cœur (cm²):
0.13	Planéité (mm):
25.0	Poids (kg):
430 Series Ferromagnetic Stainless Steel	Plateau supérieur:
13.3 lb/ft³ (230 kg/m³)	Densité du cœur:
< 0.5 in.² (3 cm²)	Taille cellulaire du cœur:
275,000 PSI (19300 kg/cm²)	Module de cisaillement du cœur :
0.075 in. (2 mm)	Épaisseur du plateau supérieur:

Filetage & montage

(748) M6 Tapped on 25mm Centerlines, on 37.5mm Corners	Filetage:
---	-----------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Acier inoxydable
- Prix coûtant
- Conception légère

Les Tables Optiques en Matière Composite ultra-légères (44 kg/m²) utilisent des trous fraisés et taraudés dans une fine couche d'acier inoxydable. Les bases du dessus et du dessous possèdent une finition mate réduisant la réflectivité et sont également ferromagnétiques pour permettre l'utilisation de bases magnétiques si nécessaire. Les trous de montage taraudés permettent de monter nos tiges et supports de tiges impériaux ou métriques, ainsi que les montures optiques les plus couramment utilisées. Les Tables Optiques en Matière Composite sont dotées de trous centrés sur 25 mm, avec des coins de 37,5 mm. Les trous scellés individuellement permettent de nettoyer facilement les éclaboussures.

Remarque : En raison de la taille et du poids, la méthode et les frais d'expédition peuvent différer des frais de catalogue standard ; veuillez contacter notre [Service des ventes](#) pour des informations détaillées. Notez également que ces articles ne seront pas expédiés du jour au lendemain.